

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

Estas empuñaduras curvas oblicuas son especialmente adecuadas para su montaje en condiciones de espacio reducidas. Las empuñaduras son muy estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas.

Material:

Aluminio EN AW-6063.

Versión:

Con recubrimiento de polvo negro o rojo tráfico RAL 3020 o de acabado natural.

Indicación:

La versión de acabado natural puede lacarse tras el montaje o recubrirse.

Aplicación:

Bajo condiciones de espacio reducidas en la construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.

Montaje:

Desde la parte trasera.


Ventajas:

Buen acceso en condiciones de espacio reducidas.

Muy estable y resistente.

Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidad de carga N
06920-10-1000106	negro	recubierto en polvo	100	21	13	M6	50	113	10	1000
06920-10-1120106	negro	recubierto en polvo	112	21	13	M6	50	125	10	1000
06920-10-1200106	negro	recubierto en polvo	120	21	13	M6	50	133	10	1000
06920-10-1280106	negro	recubierto en polvo	128	21	13	M6	50	141	10	1000
06920-10-1600106	negro	recubierto en polvo	160	21	13	M6	50	173	10	1000
06920-10-1120108	negro	recubierto en polvo	112	25	17	M8	55	129	12	1000
06920-10-1200108	negro	recubierto en polvo	120	25	17	M8	55	137	12	1000
06920-10-1280108	negro	recubierto en polvo	128	25	17	M8	55	145	12	1000
06920-10-1600108	negro	recubierto en polvo	160	25	17	M8	55	177	12	1000
06920-10-1800108	negro	recubierto en polvo	180	25	17	M8	55	197	12	1000

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidad de carga N
06920-10-1008406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	100	21	13	M6	50	113	10	1000
06920-10-1128406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	112	21	13	M6	50	125	10	1000
06920-10-1208406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	120	21	13	M6	50	133	10	1000
06920-10-1288406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	128	21	13	M6	50	141	10	1000
06920-10-1608406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	160	21	13	M6	50	173	10	1000
06920-10-1128408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	112	25	17	M8	55	129	12	1000
06920-10-1208408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	120	25	17	M8	55	137	12	1000
06920-10-1288408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	128	25	17	M8	55	145	12	1000
06920-10-1608408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	160	25	17	M8	55	177	12	1000
06920-10-1808408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	180	25	17	M8	55	197	12	1000
06920-10-10006	-	acabado natural	100	21	13	M6	50	113	10	1000
06920-10-11206	-	acabado natural	112	21	13	M6	50	125	10	1000
06920-10-12006	-	acabado natural	120	21	13	M6	50	133	10	1000
06920-10-12806	-	acabado natural	128	21	13	M6	50	141	10	1000
06920-10-16006	-	acabado natural	160	21	13	M6	50	173	10	1000
06920-10-11208	-	acabado natural	112	25	17	M8	55	129	12	1000
06920-10-12008	-	acabado natural	120	25	17	M8	55	137	12	1000
06920-10-12808	-	acabado natural	128	25	17	M8	55	145	12	1000
06920-10-16008	-	acabado natural	160	25	17	M8	55	177	12	1000
06920-10-18008	-	acabado natural	180	25	17	M8	55	197	12	1000