

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Zušlechťená ocel.

Provedení:

Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.

Upozornění:

Středicí upínač umožňuje centrování a upínání obrobku v otvoru.

Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil.

Volitelně lze objednat středicí upínače se šroubem s válcovou hlavou nebo zápusťným šroubem.

Středicí upínač s účinkem tahu směrem dolů.

Odkaz na výkres:





Provedení A: se zápusťným šroubem

Provedení B: se šroubem s válcovou hlavou

Rozměr H se vztahuje na výšku u $\geq D$.

Rozměr L se vztahuje na délku při $\leq D$.


1) O-kroužek



Výkresy


Technický pokyn:

- Umístěte středicí upínač a upněte obrobek v otvoru.
- Klínový tvar umožňuje u obrobku vysokou upínací sílu.




- (Čelisti vytváří přitlak)
- ① Horizontální tlak vůči obrobku
 - ② Vertikální tlak zabráňuje zdvižení obrobku

Provedení A:




Provedení B:




Upozornění:

Během upínání působí upínací síla bodově ke stěně otvoru.



Pro vysokou reprodukční přesnost by se měl obrobek polohovat polohovacím zařízením.
Upínání se provádí středícím upínačem.



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D min.	D max.	H	H1	L	SW	Upínací síla max. kN	Moment utažení Nm
03164-10804	A	M4x12	8	10,3	5,5	0,9	7,3	2,5	0,9	2,1
03164-11005	A	M5X15	10	12,3	6,4	1,1	9,1	3	1,5	4,3
03164-11206	A	M6X18	12	16,3	8,6	1,3	11,2	4	2,1	7,3
03164-11608	A	M8X25	16	22	11,5	1,6	16,2	5	4	18
03164-20804	B	M4x12	8	10,3	5,5	5,1	7,1	3	1,5	2,7
03164-21005	B	M5X15	10	12,3	6,4	6,2	9	4	2,5	5,4
03164-21206	B	M6X18	12	16,3	8,6	7,9	10,6	5	5	9,1
03164-21608	B	M8X25	16	22	11,5	10,4	15,4	6	9	25