

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Tělo krabičkové vodováhy z nerezové oceli.

Od Ø 14 mm z hliníku.

Průhledítko ze skla.

Provedení:

Hliník černě eloxovaný.

Upozornění:

Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.

Skvěle viditelný obrys bubliny a vypnutí rovinné paralaxy díky bublinovému kroužku, který se nachází uvnitř.

- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm


- čirá náplň

Teplotní rozsah:

-35 °C až +55 °C.

Úhlová minuta	Stupeň v desetinném formátu	Výškový rozdíl v milimetrech na metr
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1	H	Citlivost
21808-120710	nerezová ocel	12	6	10'
21808-120725	nerezová ocel	12	6	25'
21808-140710	hliník	14	6,5	10'
21808-140720	hliník	14	6,5	20'
21808-150710	hliník	15	6,5	10'
21808-150720	hliník	15	6,8	20'
21808-200810	hliník	20	8,5	10'
21808-200820	hliník	20	8,5	20'
21808-250910	hliník	25	8,5	10'
21808-250920	hliník	25	8,5	20'

