


## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

GJL 250.

## Provedení:

bez povrchové úpravy, broušeno.

## Upozornění:

Místo středního stavěcího šroubu "N" lze použít svěrací páku 06460. Dílek stupnice na mikrometrickém kolečku činí 0,02 mm. Další měřítka stupnice na vyžádání.


Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů. Při statickém zatížení je dovolena 10násobná tabulková hodnota "F".

Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní umístěných v centrální poloze.

TI = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřním dílu.

TA = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnějším dílu.

## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednací číslo | A  | B  | B1   | C   | D  | E  | TI | TA | I    | K  | L   | L1  | M  | N  | O  | R | U2 | Vřeteno | F<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|-----------------|----|----|------|-----|----|----|----|----|------|----|-----|-----|----|----|----|---|----|---------|--------|----------|----------|----------|
| 21032-050080    | 25 | 50 | 49,5 | 25  | 15 | 28 | 4  | 6  | 17,6 | 23 | 80  | 50  | M4 | M5 | 19 | 6 | 31 | M6x1    | 109    | 2        | 6        | 2        |
| 21032-050105    | 25 | 50 | 49,5 | 50  | 15 | 28 | 4  | 8  | 17,6 | 23 | 105 | 50  | M4 | M5 | 19 | 6 | 31 | M6x1    | 61     | 4        | 9        | 4        |
| 21032-050205    | 25 | 50 | 49,5 | 100 | 15 | 28 | 8  | 16 | 17,6 | 23 | 205 | 100 | M4 | M5 | 19 | 6 | 31 | M6x1    | 114    | 7        | 12       | 8        |

## Přehled zboží

| Objednáací číslo | A  | B   | B1   | C   | D    | E   | TI | TA | I    | K  | L   | L1  | M  | N  | O  | R | U2 | Vřeteno | F<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|------------------|----|-----|------|-----|------|-----|----|----|------|----|-----|-----|----|----|----|---|----|---------|--------|----------|----------|----------|
| 21032-075105     | 32 | 75  | 74,5 | 25  | 19,5 | 62  | 4  | 4  | 22,5 | 30 | 105 | 75  | M5 | M5 | 21 | 6 | 38 | M10x1   | 290    | 5        | 19       | 6        |
| 21032-075130     | 32 | 75  | 74,5 | 50  | 19,5 | 62  | 4  | 4  | 22,5 | 30 | 130 | 75  | M5 | M5 | 21 | 6 | 38 | M10x1   | 168    | 5        | 19       | 6        |
| 21032-075155     | 32 | 75  | 74,5 | 75  | 19,5 | 62  | 4  | 4  | 22,5 | 30 | 155 | 75  | M5 | M5 | 21 | 6 | 38 | M10x1   | 118    | 5        | 19       | 6        |
| 21032-100135     | 40 | 100 | 99,5 | 25  | 24   | 86  | 4  | 4  | 27,5 | 30 | 135 | 100 | M6 | M6 | 21 | 6 | 38 | M10x1   | 586    | 11       | 43       | 12       |
| 21032-100160     | 40 | 100 | 99,5 | 50  | 24   | 86  | 4  | 4  | 27,5 | 30 | 160 | 100 | M6 | M6 | 21 | 6 | 38 | M10x1   | 351    | 11       | 43       | 12       |
| 21032-100260     | 40 | 100 | 99,5 | 100 | 24   | 86  | 4  | 6  | 27,5 | 30 | 260 | 150 | M6 | M6 | 21 | 6 | 38 | M10x1   | 395    | 23       | 63       | 26       |
| 21032-200310     | 60 | 200 | 199  | 100 | 37   | 170 | 4  | 4  | 41,5 | 47 | 310 | 200 | M8 | M8 | 28 | 8 | 53 | Tr 16x2 | 1078   | 66       | 283      | 71       |