

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní těleso kluzného pojezdu protlačovaný profil EN AW-6060.

Kluzné prvky bezúdržbový materiál na kluzná ložiska iglidur® J.
Víčko z plastu.

Provedení:

Povrstvení Eloxal E6/EV1. Plast černý.

Upozornění:

Díky nízké setrvačnosti lze dosahovat velkých zrychlení a - krátkodobě - extrémních rychlostí do 30 m/s. Lineární kluzná vedení z materiálu DryLin® T nejsou citlivá vůči znečištění a jsou korozně odolná. Nevyžadují údržbu, jsou nastavitelná a bezhlučná. Teplota použití max. 80 °C.

Preferované použití v potravinářské a lékařské technologii a v technologii určené pro čisté prostory, neboť se zde neuvolňují žádná mazadla.


Ruční sevření bylo vyvinuto pro jednoduché úkoly. Tečení sevřeného materiálu má za následek postupně polevující sílu sevření plastu (až 70 %). Proto nesmějí být svírány díly důležité pro bezpečnost.

Vhodné vodicí kolejnice viz 21200.

Odkaz na výkres:

1) Ruční sevření

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 2	Velikost	COY kN	CO(-Y) kN	COZ kN	MOX Nm	MOY Nm	MOZ Nm	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1 pro šroub DIN 912	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	Závit ruční svorky
21200-1500	pevné ložisko standard	15	4	4	2	32	25	25	38	30	47	16	-	9	M5	M4	-	24	4	-	16	74	50	-
21200-2000	pevné ložisko standard	20	7,4	7,4	3,7	85	45	45	53	40	63	21,5	-	10	M6	M5	-	30	5	-	19,8	87	61	-
21200-2500	pevné ložisko standard	25	10	10	5	125	65	65	57	45	70	23,5	-	11	M8	M6	-	36	5	-	24,8	96	68	-

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení 2	Velikost	COY kN	CO(-Y) kN	COZ kN	MOX Nm	MOY Nm	MOZ Nm	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1 pro šroub DIN 912	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	Závit ruční svorky
21200-3000	pevné ložisko standard	30	14	14	7	200	100	100	72	52	90	31	-	12	M10	M8	-	42	6,5	-	27	109	79	-
21200-1510	pevné ložisko s ručním svíráním	15	4	4	2	32	25	25	38	30	47	16	19	9	M5	M4	20	24	4	11,5	16	74	50	M6
21200-2010	pevné ložisko s ručním svíráním	20	7,4	7,4	3,7	85	45	45	53	40	63	21,5	18	10	M6	M5	28	30	5	15	19,8	87	61	M8
21200-2510	pevné ložisko s ručním svíráním	25	10	10	5	125	65	65	57	45	70	23,5	17	11	M8	M6	28	36	5	19	24,8	96	68	M8
21200-3010	pevné ložisko s ručním svíráním	30	14	14	7	200	100	100	72	52	90	31	20	12	M10	M8	28	42	6,5	21,5	27	109	79	M8
21200-1520	volné ložisko směr y	15	4	4	2	32	25	25	38	30	47	16	-	9	M5	M4	-	24	4	-	16	74	50	-
21200-2020	volné ložisko směr y	20	7,4	7,4	3,7	85	45	45	53	40	63	21,5	-	10	M6	M5	-	30	5	-	19,8	87	61	-
21200-2520	volné ložisko směr y	25	10	10	5	125	65	65	57	45	70	23,5	-	11	M8	M6	-	36	5	-	24,8	96	68	-
21200-3020	volné ložisko směr y	30	14	14	7	200	100	100	72	52	90	31	-	12	M10	M8	-	42	6,5	-	27	109	79	-
21200-1530	volné ložisko směr z	15	4	4	2	32	25	25	38	30	47	16	-	9	M5	M4	-	24	4	-	16	74	50	-
21200-2030	volné ložisko směr z	20	7,4	7,4	3,7	85	45	45	53	40	63	21,5	-	10	M6	M5	-	30	5	-	19,8	87	61	-
21200-2530	volné ložisko směr z	25	10	10	5	125	65	65	57	45	70	23,5	-	11	M8	M6	-	36	5	-	24,8	96	68	-
21200-3030	volné ložisko směr z	30	14	14	7	200	100	100	72	52	90	31	-	12	M10	M8	-	42	6,5	-	27	109	79	-