


Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro nepřetržité zatížení

26180-01205

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk}: 3,05 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 2,19 \text{ Nm}$, účinnost: 72 %



26180-01707

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk}: 9,1 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 6,6 \text{ Nm}$, účinnost: 72 %



26180-02109

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 15,8 Nm, E_{abs} : 10,9 Nm, účinnost: 69 %



26180-02210

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 20,6 Nm, E_{abs} : 14,5 Nm, účinnost: 70 %



26180-02812

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 46,4 Nm, E_{abs} : 33 Nm, účinnost: 71 %



26180-03414

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 86,5 Nm, E_{abs} : 62,5 Nm, účinnost: 72 %



26180-03716

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 112 Nm, E_{abs} : 80 Nm, účinnost: 72 %



26180-04016

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 130 Nm, E_{abs} : 95 Nm, účinnost: 73 %



26180-04318

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 165 Nm, E_{abs} : 116 Nm, účinnost: 70 %



26180-04720

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 173 Nm, E_{abs} : 114 Nm, účinnost: 66 %



26180-05022

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 223 Nm, E_{abs} : 155 Nm, účinnost: 69 %



26180-05422

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 334 Nm, E_{abs} : 229 Nm, účinnost: 69 %



26180-05724

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk.}$: 302 Nm, $E_{abs.}$: 195 Nm, účinnost: 65 %



26180-06225

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk.}$: 361 Nm, $E_{abs.}$: 226 Nm, účinnost: 63 %



26180-06527

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 468 Nm, E_{abs} : 297 Nm, účinnost: 64 %



26180-07029

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 524 Nm, E_{abs} : 334 Nm, účinnost: 64 %



26180-07231

Nepřetržité užívání, dynamicky

E_{celk} : 559 Nm, E_{abs} : 379 Nm, účinnost: 67 %



26180-08032

Nepřetržité užívání, dynamicky

E_{celk} : 831 Nm, E_{abs} : 550 Nm, účinnost: 66 %

