


Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro nepřetržité zatížení

26184-02917

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 1,8 Nm, E_{abs} : 0,7 Nm, účinnost: 41 %



26184-03722

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 5,4 Nm, E_{abs} : 2,2 Nm, účinnost: 40 %



26184-04325

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk.}$: 8,1 Nm, $E_{abs.}$: 3,3 Nm, účinnost: 40 %



26184-05035

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk.}$: 8,3 Nm, $E_{abs.}$: 3,8 Nm, účinnost: 45 %



26184-06343

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 17,3 Nm, E_{abs} : 6,6 Nm, účinnost: 38 %



26184-06740

Nepřetržité užívání, dynamicky


E_{celk} : 33 Nm, E_{abs} : 12 Nm, účinnost: 35 %



26184-07646

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk.}$: 43 Nm, $E_{abs.}$: 15 Nm, účinnost: 35 %



26184-08350

Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk.}$: 74 Nm, $E_{abs.}$: 27 Nm, účinnost: 36 %



26184-08550

Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk.}$: 92 Nm, $E_{abs.}$: 33 Nm, účinnost: 36 %

