


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Cementovaná ocel.

Provedení:

Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.

Upozornění:

Upínací moduly UNILOCK lze s přesahem či bez něho montovat ve všech polohách do strojních stolů, do přípravků (desky, kostky, věže atd). Pneumatické ovládání upínacích modulů lze provádět jednotlivě nebo najednou.

Takto lze upínací systém nulového bodu vytvořit individuálně.

Díky modulární konstrukci lze počet a vzdálenost upínacích modulů optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Přípravné časy se značně redukuje a tím se prodlouží doby chodu stroje.

Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku). Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.

Také při poklesu tlaku nebo kolísání zásobení stlačeným vzduchem zůstane zachována plná zatahovací síla.

Všechny upínací moduly zahrnují ve standardním provedení funkci turbo. Krátkým vzduchovým impulzem na přípojce vzduchu „Turbo“ se ještě jednou značně zvýší normální zatahovací síla dosažená pružinami. To znamená, že upínací moduly lze velmi dobře použít i pro těžké upínání.

Pro maximální zatahovací sílu se doporučuje použití funkce turbo.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:

- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N

Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Jednotná velikost upínacích čepů pro všechny upínací moduly a kompatibilita s 5osým upínacím systémem 80 zaručují univerzální kombinaci možných aplikací.

Technické údaje:

- Zatahovací síla s funkcí Turbo 40 kN.
- Systémový tlak: 6 bar, vzduch s olejem.
- Reprodukčnost přenosti $\leq 0,005$ mm.
- Teplotní rozsah 5° až 60° C.
- Volitelné připojení pro čistící vzduch.
- Třetí připoj vzduchu lze používat jako funkci dotazu pro upínací šoupátko otevřeno nebo uzavřeno.

Přednosti:

- Vhodné pro automatizaci díky různým možnostem dotazování.
- Standardní funkce Turbo.
- Reprodukční přesnost $\leq 0,005$ mm.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.

Popis zboží/obrázky produktu

- Vysoké ťaťahovací sily.
- Optimalizace přípravných časů.

Na vyžádání:

Vestavný upínač s pojistkou proti protočení.

Rozsah dodávky:

- 1x upínací modul.
- 3x O-kroužek Ø9x1,5 pro přívod média.
- 6x upevňovací šrouby.
- 6x krytka pro upevňovací šrouby.

Příslušenství:

- Upínací čepy 42208
- Ochranné čepy pro upínací moduly 42796
- Kryt pro upínací moduly 42796

Vezměte na vědomí:

Doporučení jmenovité šířky hadice:

- Až čtyři upínací moduly jmenovitá šířka hadice 6 mm.
- Od pěti upínacích modulů jmenovitá šířka hadice 8 mm.

Princip funkce:

Upínací moduly lze dle volby připojit pomocí přípojek na základní desce, nebo na závitovém spojení přímo na upínacím modulu.

Aby byla zaručena funkce upínacího šoupátka, musí se provádět odvědušnění horní pístní komory pomocí přípojky vzduchu „Turbo“.








Toto lze provést jednou ze čtyř možností:

- 1) Připojení a použití funkce Turbo v základové desce vedle přípojky „Otevřít“. Takto lze v případě potřeby doplnout krátkým impulzem vzduchu také upínací modul. (Doporučeno)
- 2) Jednoduchý otvor k úniku vzduchu v základní desce, která je spojena s přípojkou Turbo. Pro uzavření otvoru proti znečištění se nesmí používat žádný otvor se zajišťovací funkcí, nýbrž je třeba vložit odvědušňovací šroub.
- 3) Ve třetím případě se musí pístová komora odvědušnit pomocí otvoru, který se propojí pod základovou deskou přes příčnou drážku. Otvor se musí nasunout na přípojku Turbo tak, aby mohlo probíhat odvědušnění.
- 4) Při bočním ovládání upínacího modulu se musí rovněž na tomto místě vložit odvědušňovací šroub.


Odkaz na výkres:

- a) spodní připojení bez hadice (otevřený)
O-kroužek Ø9x1,5
- b) spodní připojení bez hadice (turbo)
O-kroužek Ø9x1,5
- c) středící okraj
- d) odvědušnění
- e) spodní připojení bez hadice (dotaz na dynamický tlak/polohu upínacího šoupátka)
O-kroužek Ø9x1,5, 2 bar, 15l/min
- f) boční přípojka G 1/8 (otevřít ovládání)
- g) boční přípojka G 1/8 (turbo)

Připojení upínacích modulů jsou na vnějším průměru označena symboly šipek.



Výkresy



-  Středicí čep provedení A zajišťuje ve směru x a y (referenční bod)
-  Vyrovnávací čep provedení B zajišťuje dosud volnou osu (mečový čep)
-  Upínací čep provedení C čep s menším rozměrem
(neslouží ke středění, ale pouze k upínání)

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	D	D1	H	H1	P=Provozní tlak v barech	Zatahovací síla s turbo kN
42780-15-176390	A	bez pojistky proti protočení	176	138	39	20,8	6	40