

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro ze slinuté oceli.

Upínací rameno z oceli S235JR.

Pružné těleso z přírodního kaučuku.

Šroub z oceli.

Provedení:

Ocelové díly, lakované.

Šroub ISO 4017, třída pevnosti 8.8, pozinkovaný.

Upozornění:

Upínací prvek s integrovaným pružným tělesem z vysoce elastického, tvarově stálého přírodního kaučuku.

Upínací prvek vytváří v kombinaci se sadou řetězových kluzáků, se sadou řetězových kol nebo napínací kladky jednotku upínače, která je připravená k montáži a je vhodná pro napínání řetězových a řemenových pohonů. Upínací prvky jsou bezúdržbové a zajištěné proti odtrhnutí.


Upínací prvek pro napínání velmi dlouhých řetězových a řemenových pohonů.

Odlehčená větev řemenu se vede střídavě přes napínací kladky nebo řetězová kola připevněná ke dvěma výložníkům. Tím se kompenzuje trojnásobné prodloužení v porovnání s použitím běžných upínačů v odlehčené větvi.

Teplotní rozsah:

-55 °C až +85 °C.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	P	S1	Utahovací moment šroubu C1 Nm	F1 N	F2 N
22281-18-3	3	100	80	24,8	30	56	10,5	M10	120	78+1,5 -0,5	30	10	6	8,5	53	10	320	430
22281-18-4	4	130	100	34,5	50	73,7	12,5	M12	170	108+2 -0,5	40	14	8	9,8	69	25	820	1050

