


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Kloubové šrouby slouží jako flexibilně nastavitelný spojovací prvek pro vyrovnání úhlů a vzdáleností.

Například jako základový prvek na strojích nebo pouzdech.

Materiál:

Závitové pouzdro zušlechtěná ocel třídy pevnosti 10.9 nebo nerezová ocel 1.4305.

Kuličkový prvek z automatové oceli nebo nerezové oceli 1.4305.

Provedení:

Zušlechtěná ocel, kaleno a bryňováno.

Automatová ocel kalená a bryňovaná.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Kloubové šrouby smí být vystaveny pouze tlaku.

Stanovená statická zatížitelnost vyplývá z materiálu použitého pro kuličkový prvek a představuje statickou sílu v axiálním směru.

Uživatel musí vzít v úvahu ohybová a vzpěrná napětí vznikající při použití.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1=Závit	D2=Závit	D3	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=Otočný úhelník
27807-1005	ocel	M10	M5	7,8	6	18,9	14	5	9	7	5	10°
27807-1206	ocel	M12	M6	9,6	8,5	21,2	16	6	10	9	5	15°
27807-1608	ocel	M16	M8	13,2	15	26	20	8	14	12	7	15°
27807-2410	ocel	M24	M10	20	21	40	30	12	20	19	9	15°
27807-2412	ocel	M24	M12	20	31	40	30	12	20	19	11	15°
27807-3016	ocel	M30x2	M16	27,7	58	45,5	36	12	27	24	14	15°
27807-3820	ocel	M38x2	M20	34,6	91	54,5	40	17	32	30	18	15°

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1=Závit	D2=Závit	D3	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=Otočný úhelník
27807-11005	nerezová ocel	M10	M5	7,8	2,6	18,9	14	5	9	7	5	10°
27807-11206	nerezová ocel	M12	M6	9,6	4	21,2	16	6	10	9	5	15°
27807-11608	nerezová ocel	M16	M8	13,2	7	26	20	8	14	12	7	15°
27807-12410	nerezová ocel	M24	M10	20	11	40	30	12	20	19	9	15°
27807-12412	nerezová ocel	M24	M12	20	16	40	30	12	20	19	11	15°
27807-13016	nerezová ocel	M30x2	M16	27,7	30	45,5	36	12	27	24	14	15°
27807-13820	nerezová ocel	M38x2	M20	34,6	46	54,5	40	17	32	30	18	15°