

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou fonte grise.

Finition :


Phosphaté.

Nota :

Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-perçées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l'alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage d'ajustement, d'un alésage d'ajustement avec rainure ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.

Pour les roues dentées en fonte grise, le nombre de rayons peut varier.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matériau	Forme	Nombre de dents	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0830018	acier	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	38	48
22004-0820018	acier	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	28	38
22004-0850018	acier	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	60	70
22004-0820020	acier	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	28	38
22004-0850020	acier	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	60	70
22004-0830020	acier	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	38	48
22004-0850022	acier	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	60	70
22004-0830022	acier	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	38	48
22004-0820022	acier	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	28	38
22004-0850024	acier	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	60	70
22004-0820024	acier	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	28	38
22004-0830024	acier	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	38	48
22004-0850026	acier	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	60	70
22004-0820026	acier	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	28	38
22004-0830026	acier	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	38	48
22004-0850028	acier	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	60	70
22004-0820028	acier	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	28	38
22004-0830028	acier	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	38	48
22004-0820030	acier	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	28	38
22004-0850030	acier	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	60	70
22004-0830030	acier	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	38	48
22004-0820032	acier	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	28	38
22004-0830032	acier	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	38	48
22004-0850032	acier	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	60	70
22004-0820034	acier	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	28	38
22004-0850034	acier	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	60	70
22004-0830034	acier	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	38	48
22004-0830036	acier	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	38	48
22004-0850036	acier	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	60	70
22004-0820036	acier	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	28	38
22004-0850038	acier	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	60	70
22004-0820038	acier	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	28	38
22004-0830038	acier	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	38	48
22004-0830040	acier	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	38	48
22004-0850040	acier	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	60	70
22004-0820040	acier	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	28	38
22004-0820044	fonte grise	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	28	38
22004-0850044	fonte grise	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	60	70
22004-0830044	fonte grise	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	38	48
22004-0830048	fonte grise	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	38	48
22004-0820048	fonte grise	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	28	38
22004-0850048	fonte grise	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	60	70
22004-0830056	fonte grise	B	56	142,6	90	14	141,23	150	117	38	48
22004-0820056	fonte grise	B	56	142,6	80	14	141,23	150	117	28	38
22004-0850056	fonte grise	H	56	142,6	90	18	141,23	150	117	60	60
22004-0820060	fonte grise	B	60	152,79	80	14	151,42	158	127	28	38
22004-0830060	fonte grise	B	60	152,79	90	14	151,42	158	127	38	48
22004-0850060	fonte grise	H	60	152,79	100	18	151,42	158	127	60	60
22004-0830064	fonte grise	B	64	162,97	90	14	161,6	168	137	38	48
22004-0820064	fonte grise	B	64	162,97	80	14	161,6	168	137	28	38
22004-0850064	fonte grise	H	64	162,97	100	18	161,6	168	137	60	60
22004-0830072	fonte grise	B	72	183,35	95	14	181,97	192	158	38	48
22004-0820072	fonte grise	B	72	183,35	80	18	181,97	192	158	28	38
22004-0850072	fonte grise	H	72	183,35	100	18	181,97	192	158	60	60
22004-0820080	fonte grise	E	80	203,72	90	14	202,35	-	179	28	38
22004-0850080	fonte grise	I	80	203,72	110	18	202,35	-	179	60	60
22004-0830080	fonte grise	E	80	203,72	100	14	202,35	-	179	38	48
22004-0830084	fonte grise	E	84	213,9	100	14	212,53	-	190	38	48
22004-0820084	fonte grise	E	84	213,9	90	14	212,53	-	190	28	38
22004-0850090	fonte grise	J	90	229,18	110	18	227,81	-	204	60	60
22004-0820090	fonte grise	E	90	229,18	90	14	227,81	-	204	28	38
22004-0830090	fonte grise	E	90	229,18	100	14	227,81	-	204	38	48
22004-0830112	fonte grise	E	112	285,21	100	20	283,83	-	260	38	48
22004-0850112	fonte grise	J	112	285,21	110	20	283,83	-	260	60	60
22004-0820112	fonte grise	E	112	285,21	90	20	283,83	-	260	28	38

Aperçu des articles

Référence	Matière	Forme	Nombre de dents	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0850144	fonte grise	J	144	366,69	110	20	365,32	-	342	60	60
22004-0820144	fonte grise	E	144	366,69	90	20	365,32	-	342	28	38
22004-0830144	fonte grise	E	144	366,69	100	20	365,32	-	342	38	48
22004-0830168	fonte grise	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	38	48
22004-0820168	fonte grise	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	28	38
22004-0850168	fonte grise	J	168	427,8	120	20	426,42	-	403	60	60
22004-0830192	fonte grise	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	38	48
22004-0820192	fonte grise	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	28	38
22004-0850192	fonte grise	J	192	488,92	130	20	487,54	-	465	60	60