


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise ou acier.

Finition :

Phosphaté.

Nota :

Les brides d'arrêt Taper permettent un montage et un démontage facile et très rapide des poulies. La large gamme d'alésages disponibles permet un montage immédiat, sans usinage interne ou externe coûteux en temps et en argent. Les inserts sont fabriqués avec rainure de clavette parallèle, conformément à la norme DIN 6885/1, en plus des vis de serrage. Les brides d'arrêt Taper sont interchangeables avec tous les types de brides d'arrêt commercialisés similaires.


Montage :

Le montage se fait à l'aide des informations d'utilisation annexes.

Accessoires :

Livré avec vis.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Matière du corps de base	L	B	D	D1	P2	pour vis	Couple de serrage des vis de blocage Nm
23200-0351122	type 1008	fonte grise	22,3	4	35	11	1,8	1/4 BSW	5,5
23200-0351222	type 1008	fonte grise	22,3	4	35	12	1,8	1/4 BSW	5,5
23200-0351422	type 1008	fonte grise	22,3	5	35	14	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0351522	type 1008	fonte grise	22,3	5	35	15	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0351622	type 1008	fonte grise	22,3	5	35	16	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0351822	type 1008	fonte grise	22,3	6	35	18	2,8	1/4 BSW	5,5
23200-0351922	type 1008	fonte grise	22,3	6	35	19	2,8	1/4 BSW	5,5

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Matière du corps de base	L	B	D	D1	P2	pour vis	Couple de serrage des vis de blocage Nm
23200-0352022	type 1008	fonte grise	22,3	6	35	20	2,8	1/4 BSW	5,5
23200-0352222	type 1008	fonte grise	22,3	6	35	22	2,8	1/4 BSW	5,5
23200-0381122	type 1108	fonte grise	22,3	4	38	11	1,8	1/4 BSW	5,5
23200-0381222	type 1108	fonte grise	22,3	4	38	12	1,8	1/4 BSW	5,5
23200-0381422	type 1108	fonte grise	22,3	5	38	14	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0381522	type 1108	fonte grise	22,3	5	38	15	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0381622	type 1108	fonte grise	22,3	5	38	16	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0381722	type 1108	fonte grise	22,3	5	38	17	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0381822	type 1108	fonte grise	22,3	6	38	18	2,8	1/4 BSW	5,5
23200-0381922	type 1108	fonte grise	22,3	6	38	19	2,8	1/4 BSW	5,5
23200-0382022	type 1108	fonte grise	22,3	6	38	20	2,8	1/4 BSW	5,5
23200-0382222	type 1108	fonte grise	22,3	6	38	22	2,8	1/4 BSW	5,5
23200-0382422	type 1108	fonte grise	22,3	8	38	24	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0382522	type 1108	fonte grise	22,3	8	38	25	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0382622	type 1108	fonte grise	22,3	8	38	26	2,3	1/4 BSW	5,5
23200-0471125	type 1210	fonte grise	25,4	4	47	11	1,8	3/8 BSW	20
23200-0471225	type 1210	fonte grise	25,4	4	47	12	1,8	3/8 BSW	20
23200-0471425	type 1210	fonte grise	25,4	5	47	14	2,3	3/8 BSW	20
23200-0471525	type 1210	fonte grise	25,4	5	47	15	2,3	3/8 BSW	20
23200-0471625	type 1210	fonte grise	25,4	5	47	16	2,3	3/8 BSW	20
23200-0471825	type 1210	fonte grise	25,4	6	47	18	2,8	3/8 BSW	20
23200-0471925	type 1210	fonte grise	25,4	6	47	19	2,8	3/8 BSW	20
23200-0472025	type 1210	fonte grise	25,4	6	47	20	2,8	3/8 BSW	20
23200-0472225	type 1210	fonte grise	25,4	6	47	22	2,8	3/8 BSW	20
23200-0472425	type 1210	fonte grise	25,4	8	47	24	3,3	3/8 BSW	20
23200-0472525	type 1210	fonte grise	25,4	8	47	25	3,3	3/8 BSW	20
23200-0472625	type 1210	fonte grise	25,4	8	47	26	3,3	3/8 BSW	20
23200-0472825	type 1210	fonte grise	25,4	8	47	28	3,3	3/8 BSW	20
23200-0473025	type 1210	acier	25,4	8	47	30	3,3	3/8 BSW	20
23200-0473225	type 1210	acier	25,4	10	47	32	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571225	type 1610	fonte grise	25,4	4	57	12	1,8	3/8 BSW	20
23200-0571425	type 1610	fonte grise	25,4	5	57	14	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571525	type 1610	fonte grise	25,4	5	57	15	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571625	type 1610	fonte grise	25,4	5	57	16	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571825	type 1610	fonte grise	25,4	6	57	18	2,8	3/8 BSW	20
23200-0571925	type 1610	fonte grise	25,4	6	57	19	2,8	3/8 BSW	20
23200-0572025	type 1610	fonte grise	25,4	6	57	20	2,8	3/8 BSW	20
23200-0572225	type 1610	fonte grise	25,4	6	57	22	2,8	3/8 BSW	20
23200-0572425	type 1610	fonte grise	25,4	8	57	24	3,3	3/8 BSW	20
23200-0572525	type 1610	fonte grise	25,4	8	57	25	3,3	3/8 BSW	20
23200-0572625	type 1610	fonte grise	25,4	8	57	26	3,3	3/8 BSW	20
23200-0572825	type 1610	fonte grise	25,4	8	57	28	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573025	type 1610	fonte grise	25,4	8	57	30	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573225	type 1610	fonte grise	25,4	10	57	32	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573525	type 1610	fonte grise	25,4	10	57	35	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573825	type 1610	fonte grise	25,4	10	57	38	3,3	3/8 BSW	20
23200-0574025	type 1610	acier	25,4	12	57	40	2,3	3/8 BSW	20
23200-0574225	type 1610	acier	25,4	12	57	42	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571238	type 1615	fonte grise	38,1	4	57	12	1,8	3/8 BSW	20
23200-0571438	type 1615	fonte grise	38,1	5	57	14	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571538	type 1615	fonte grise	38,1	5	57	15	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571638	type 1615	fonte grise	38,1	5	57	16	2,3	3/8 BSW	20
23200-0571838	type 1615	fonte grise	38,1	6	57	18	2,8	3/8 BSW	20
23200-0571938	type 1615	fonte grise	38,1	6	57	19	2,8	3/8 BSW	20
23200-0572038	type 1615	fonte grise	38,1	6	57	20	2,8	3/8 BSW	20
23200-0572238	type 1615	fonte grise	38,1	6	57	22	2,8	3/8 BSW	20
23200-0572438	type 1615	fonte grise	38,1	8	57	24	3,3	3/8 BSW	20
23200-0572538	type 1615	fonte grise	38,1	8	57	25	3,3	3/8 BSW	20
23200-0572638	type 1615	fonte grise	38,1	8	57	26	3,3	3/8 BSW	20
23200-0572838	type 1615	fonte grise	38,1	8	57	28	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573038	type 1615	fonte grise	38,1	8	57	30	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573238	type 1615	fonte grise	38,1	10	57	32	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573538	type 1615	fonte grise	38,1	10	57	35	3,3	3/8 BSW	20
23200-0573838	type 1615	fonte grise	38,1	10	57	38	3,3	3/8 BSW	20

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Matière du corps de base	L	B	D	D1	P2	pour vis	Couple de serrage des vis de blocage Nm
23200-0574038	type 1615	acier	38,1	12	57	40	2,3	3/8 BSW	20
23200-0701431	type 2012	fonte grise	31,8	5	70	14	2,3	7/16 BSW	30
23200-0701631	type 2012	fonte grise	31,8	5	70	16	2,3	7/16 BSW	30
23200-0701831	type 2012	fonte grise	31,8	6	70	18	2,8	7/16 BSW	30
23200-0701931	type 2012	fonte grise	31,8	6	70	19	2,8	7/16 BSW	30
23200-0702031	type 2012	fonte grise	31,8	6	70	20	2,8	7/16 BSW	30
23200-0702231	type 2012	fonte grise	31,8	6	70	22	2,8	7/16 BSW	30
23200-0702431	type 2012	fonte grise	31,8	8	70	24	3,3	7/16 BSW	30
23200-0702531	type 2012	fonte grise	31,8	8	70	25	3,3	7/16 BSW	30
23200-0702631	type 2012	fonte grise	31,8	8	70	26	3,3	7/16 BSW	30
23200-0702831	type 2012	fonte grise	31,8	8	70	28	3,3	7/16 BSW	30
23200-0703031	type 2012	fonte grise	31,8	8	70	30	3,3	7/16 BSW	30
23200-0703231	type 2012	fonte grise	31,8	10	70	32	3,3	7/16 BSW	30
23200-0703531	type 2012	fonte grise	31,8	10	70	35	3,3	7/16 BSW	30
23200-0703831	type 2012	fonte grise	31,8	10	70	38	3,3	7/16 BSW	30
23200-0704031	type 2012	fonte grise	31,8	12	70	40	3,3	7/16 BSW	30
23200-0704231	type 2012	fonte grise	31,8	12	70	42	3,3	7/16 BSW	30
23200-0704531	type 2012	fonte grise	31,8	14	70	45	3,8	7/16 BSW	30
23200-0704831	type 2012	fonte grise	31,8	14	70	48	3,8	7/16 BSW	30
23200-0705031	type 2012	acier	31,8	14	70	50	3,8	7/16 BSW	30
23200-0851844	type 2517	fonte grise	44,5	6	85	18	2,8	1/2 BSW	50
23200-0851944	type 2517	fonte grise	44,5	6	85	19	2,8	1/2 BSW	50
23200-0852044	type 2517	fonte grise	44,5	6	85	20	2,8	1/2 BSW	50
23200-0852244	type 2517	fonte grise	44,5	6	85	22	2,8	1/2 BSW	50
23200-0852444	type 2517	fonte grise	44,5	8	85	24	3,3	1/2 BSW	50
23200-0852544	type 2517	fonte grise	44,5	8	85	25	3,3	1/2 BSW	50
23200-0852844	type 2517	fonte grise	44,5	8	85	28	3,3	1/2 BSW	50
23200-0853044	type 2517	fonte grise	44,5	8	85	30	3,3	1/2 BSW	50
23200-0853244	type 2517	fonte grise	44,5	10	85	32	3,3	1/2 BSW	50
23200-0853544	type 2517	fonte grise	44,5	10	85	35	3,3	1/2 BSW	50
23200-0853844	type 2517	fonte grise	44,5	10	85	38	3,3	1/2 BSW	50
23200-0854044	type 2517	fonte grise	44,5	12	85	40	3,3	1/2 BSW	50
23200-0854244	type 2517	fonte grise	44,5	12	85	42	3,3	1/2 BSW	50
23200-0854544	type 2517	fonte grise	44,5	14	85	45	3,8	1/2 BSW	50
23200-0854844	type 2517	fonte grise	44,5	14	85	48	3,8	1/2 BSW	50
23200-0855044	type 2517	fonte grise	44,5	14	85	50	3,8	1/2 BSW	50
23200-0855544	type 2517	fonte grise	44,5	16	85	55	4,3	1/2 BSW	50
23200-0856044	type 2517	fonte grise	44,5	18	85	60	4,4	1/2 BSW	50
-	type 3020	fonte grise	50,8	6	108	22	2,8	5/8 BSW	90
-	type 3020	fonte grise	50,8	8	108	25	3,3	5/8 BSW	90
23200-1082850	type 3020	fonte grise	50,8	8	108	28	3,3	5/8 BSW	90
23200-1083050	type 3020	fonte grise	50,8	8	108	30	3,3	5/8 BSW	90
23200-1083250	type 3020	fonte grise	50,8	10	108	32	3,3	5/8 BSW	90
23200-1083550	type 3020	fonte grise	50,8	10	108	35	3,3	5/8 BSW	90
23200-1083850	type 3020	fonte grise	50,8	10	108	38	3,3	5/8 BSW	90
23200-1084050	type 3020	fonte grise	50,8	12	108	40	3,3	5/8 BSW	90
23200-1084250	type 3020	fonte grise	50,8	12	108	42	3,3	5/8 BSW	90
23200-1084550	type 3020	fonte grise	50,8	14	108	45	3,8	5/8 BSW	90
23200-1084850	type 3020	fonte grise	50,8	14	108	48	3,8	5/8 BSW	90
23200-1085050	type 3020	fonte grise	50,8	14	108	50	3,8	5/8 BSW	90
23200-1085550	type 3020	fonte grise	50,8	16	108	55	4,3	5/8 BSW	90
23200-1086050	type 3020	fonte grise	50,8	18	108	60	4,4	5/8 BSW	90
23200-1086550	type 3020	fonte grise	50,8	18	108	65	4,4	5/8 BSW	90
23200-1087050	type 3020	fonte grise	50,8	20	108	70	4,9	5/8 BSW	90
23200-1087550	type 3020	acier	50,8	20	108	75	4,9	5/8 BSW	90

