

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps du chariot en fonte d'aluminium moulée.
Têtes en polyester, racleurs en polyamide modifié.
Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc.
Rouleaux en acier 1.3505.

Finition :

Corps du chariot nickelé.

Nota :

Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et technologie de racleurs brevetée, assurant la lubrification du système pendant le déplacement.
Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée.
Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes).

Résiste à des températures de -30 °C à $+120\text{ °C}$.


Sur demande :

Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.

À noter :

Les chariots de guidage de taille 18 (palier fixe et flottant) possèdent un graisseur.

Dessins



Aperçu des articles

