


## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Carter aluminium.

Vis sans fin acier, roue hélicoïdale laiton spécial.

**Finition :**

Corps anodisé.

Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.

**Nota :**

Engrenage à vis sans fin universel sans entretien avec entraxe de 20 mm et 7 rapports de transmissions différents. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Engrenage avec rotation croissante à gauche. Le sens de rotation sur l'arbre est indifférent.

- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux

**Données techniques :**

Jeu de rotation :  $\pm 1^\circ$

Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)

Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)

**Plage de température :**

-20 °C jusqu'à +60 °C

**À noter :**

FR Force radiale autorisée avec FA=0

FA Force axiale autorisée avec FR=0

