



Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet.

Edelstahlteile blank.

Hinweis:

Bei $L \geq 60$ mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Auf Anfrage:


Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.

Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06459-2061X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06459-2061X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-2061X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-2061X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-2061X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-2061X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-2061X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06459-2081X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06459-2081X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-2081X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-2081X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-2081X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-2081X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-2081X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06459-2101X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-2101X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-2101X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-2101X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-2101X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-2101X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06459-3081X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06459-3081X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06459-3081X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06459-3081X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06459-3081X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06459-3081X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
06459-3101X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06459-3101X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06459-3101X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06459-3101X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06459-3101X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06459-3101X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
06459-206181X15	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06459-206181X20	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-206181X25	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-206181X30	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-206181X40	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-206181X50	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-206181X60	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06459-208181X15	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06459-208181X20	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-208181X25	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-208181X30	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-208181X40	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-208181X50	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-208181X60	schwarz RAL 9005	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5									

06459 Klemmhebel Zinkdruckguss, flach, mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06459-308182X30	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06459-308182X40	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06459-308182X50	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06459-308182X60	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
06459-310182X20	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06459-310182X25	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06459-310182X30	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06459-310182X40	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06459-310182X50	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06459-310182X60	reinorange RAL 2004	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
06459-206184X15	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06459-206184X20	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-206184X25	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-206184X30	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-206184X40	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-206184X50	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-206184X60	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06459-208184X15	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06459-208184X20	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-208184X25	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-208184X30	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-208184X40	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-208184X50	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-208184X60	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06459-210184X20	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06459-210184X25	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06459-210184X30	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06459-210184X40	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06459-210184X50	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06459-210184X60	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06459-308184X20	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06459-308184X25	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06459-308184X30	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06459-308184X40	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06459-308184X50	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06459-308184X60	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
06459-310184X20	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06459-310184X25	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06459-310184X30	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06459-310184X40	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06459-310184X50	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06459-310184X60	verkehrsrot RAL 3020	strukturmatt	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60