

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise EN G.JL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.

Nota :

La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.

Sur demande :

Longueurs 800 mm et 1000 mm en fonte grise.

Indication de dessin :

Surfaces usinées: ±0,25 mm


Surfaces brutes: ±2 mm

Tolérances sur longueur:


≤200 mm: +3/+10

de 201 mm à 590 mm: +8/+15

≥600 mm: +20/+50



Dessins



Aperçu des articles

Référence fonte grise	Référence aluminium	L = Longueur	B	H	S
01580-01X	-	300	40	40	10
01580-02X	01580-202X	150/300	63	63	12
01580-03X	01580-203X	300/600/800	80	80	16
01580-04X	01580-204X	300/600/1000	100	100	20

Aperçu des articles

Référence fonte grise	Référence aluminium	L = Longueur	B	H	S
01580-05X	01580-205X	300/600/1000	125	125	20
01580-06X	01580-206X	300/600	160	160	25
01580-07X	-	300/600	200	200	32