


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier de traitement.

Finition :

Cémenté et bruni.

Nota :

Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l'action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l'aide de la douille de centrage (voir schéma).


Pour réf. 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 et 04518-006035 :
Exécution en 2 inserts ronds en carbure.

Force de serrage :

04518-006... = 3800 N

04518-010... = 7200 N

Dessins







Forme A
Mors strié
en acier traité

Forme B
Mors avec :
2 inserts ronds en
carbure




Forme C
Mors avec :
2 inserts ronds en carbure
et vé de centrage

Forme D
Mors strié
en POM



3 inserts carrés en
carbure pour le M10

2 inserts carrés en carbure
et vé de centrage pour le M10



Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	A	B	D	D1	D2 max.	D3 min.	E	H	H1	K	L	L1	L2	L3	R	F=Force de serrage N
04518-006005	A	droite	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4	22	20	17	4	110	3800
04518-010005	A	droite	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	6	35	31,5	27	6	143	7200
04518-006025	A	gauche	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4	22	20	17	4	110	3800
04518-010025	A	gauche	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	6	35	31,5	27	6	143	7200
04518-006010	B	droite	38,5	25	12	M6	-	-	∅8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010010	B	droite	58,5	40	18	M10	-	-	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006030	B	gauche	38,5	25	12	M6	-	-	∅8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010030	B	gauche	58,5	40	18	M10	-	-	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006015	C	droite	38,5	25	12	M6	9,5	2,5	∅8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010015	C	droite	58,5	40	18	M10	27	4,5	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006035	C	gauche	38,5	25	12	M6	9,5	2,5	∅8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010035	C	gauche	58,5	40	18	M10	27	4,5	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006020	D	droite	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010020	D	droite	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	7	34,5	31,5	27	6	143	7200
04518-006040	D	gauche	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010040	D	gauche	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	7	34,5	31,5	27	6	143	7200