


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Plástico Vesconite®.

Indicación:

Para la sujeción de cadenas de rodillos. El diseño simétrico de las formas permite el uso por ambos lados. Unos radios grandes garantizan una elevada estabilidad de marcha. El plástico de alta calidad no necesita lubricación.


La máxima velocidad de cadena no puede sobrepasar 1,5 m/s en uso continuo.

Rango de temperatura:

-40 °C a +120 °C.

Calor de fricción máx. +240 °C.

Planos



Nuestros productos

Referencia	B1	D	X	Y	N.º ISO
22281-03-0608	10,2	8	74	40	06 B-1
22281-03-0810	13,9	10	96	50	08 B-1
22281-03-1010	16,5	10	125	55	10 B-1
22281-03-1212	19,5	12	147	80	12 B-1