


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.

Finition :

Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.

Nota :

Le module rotatif pneumatique ne nécessitant aucun entretien est équipé d'un vérin à double effet. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies.
L'actionnement s'effectue par de l'air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).



L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.

Répétabilité $\pm 0,01^\circ$.

Accessoires :

Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille	Couple d'entraînement Nm	Angle de rotation	Charge axiale N	Charge radiale N	Ø de piston	Consommation d'air par cycle à 6 bars (ccm)
20062-016	6	3,5	0° - 190°	350	450	2 x 22	45

Référence	Taille	Amortisseur assorti	Commutateur de proximité assorti	Connecteur assorti
20062-016	6	26310-1410012	83000-15-030	80150-010X2000