

Item description/product images




Description

Material:
Tool steel.

Version:
tempered.

Note:
Insertion pin for pressing the ball into the sleeve. The press-in process is usually carried out manually using a hammer or a press.

Drawings



Overview of items

Order No.	D1	D4	D5	L4	L5	S	X
28080-90-030	3	9,5	2,8	127	10	1,2	0,4
28080-90-040	4	9,5	3,8	127	10	1,5	0,2
28080-90-050	5	9,5	4,8	127	12,7	2	0,4
28080-90-060	6	9,5	5,8	127	20	2,5	0,4
28080-90-070	7	9,5	6,7	127	20	3	0,4
28080-90-080	8	9,5	7,7	127	33	3,5	0,3
28080-90-090	9	12,7	8,7	127	38	4	0,4
28080-90-100	10	12,7	9,7	127	38	4,5	0,4
28080-90-120	12	12,7	11,7	127	38	5,5	0,4
28080-90-140	14	19	13,7	127	38	6,35	0,4
28080-90-160	16	19	15,7	127	38	7	0,6
28080-90-180	18	19	17,7	127	38	8	0,6
28080-90-200	20	25,4	19,7	127	46	9	0,8
28080-90-220	22	25,4	21,7	127	46	10	0,8