


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.

Versione:

brunito.

Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.

Nota:

Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard:

per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.

Bullone di fissaggio B modello speciale:

per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.

Dispositivo di serraggio con foro calibrato $\varnothing$ H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.


Su richiesta:

Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati.

Grandezza "A" disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.

Modello speciale: bullone di fissaggio B.

Disegni



Sintesi articoli

Tenditore con filettatura interna

Sintesi articoli

N. ordine	Sistema di fissaggio	Dimensioni	X	A=Lunghezza maniglia	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	SW	Numero di incavi d'arresto
06470-310	filettatura interna	1	M10	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
06470-312	filettatura interna	1	M12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
06470-314	filettatura interna	2	M14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-316	filettatura interna	2	M16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-318	filettatura interna	3	M18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-320	filettatura interna	3	M20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-322	filettatura interna	4	M22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-324	filettatura interna	4	M24	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-327	filettatura interna	4	M27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-330	filettatura interna	5	M30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-336	filettatura interna	5	M36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-342	filettatura interna	5	M42	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-412	foro calibrato con cava	1	12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
06470-414	foro calibrato con cava	2	14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-415	foro calibrato con cava	2	15	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-416	foro calibrato con cava	2	16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-418	foro calibrato con cava	3	18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-420	foro calibrato con cava	3	20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-422	foro calibrato con cava	4	22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-425	foro calibrato con cava	4	25	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-427	foro calibrato con cava	4	27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-430	foro calibrato con cava	5	30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-436	foro calibrato con cava	5	36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-510	quadro incassato	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	10	7
06470-512	quadro incassato	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	12	7
06470-513	quadro incassato	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	13	8
06470-514	quadro incassato	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	14	8
06470-517	quadro incassato	3	-	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	17	8
06470-519	quadro incassato	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	19	9
06470-520	quadro incassato	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	20	9
06470-522	quadro incassato	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	22	9
06470-524	quadro incassato	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	24	9
06470-530	quadro incassato	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	30	11
06470-532	quadro incassato	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	32	11