

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio microfuso inox 1.4308.

Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per \varnothing superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione:

Lucidatura elettrolitica.

Nota:

I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.



Su richiesta:

Maniglia a leva per il fissaggio.

Accessori:

- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
29000-11212	A	12,1	12,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-11414	A	14,1	14,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-11616	A	16,1	16,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-11818	A	18,1	18,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-12020	A	20,1	20,1	21	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45,5	45,5	73,5	M8x30	M8x30
29000-14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35