

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o ghisa grigia.

Versione:


fosfatizzato.

Nota:

Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.

Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	Forma	Numero denti	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0830018	acciaio	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	38	48
22004-0820018	acciaio	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	28	38
22004-0850018	acciaio	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	60	70
22004-0820020	acciaio	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	28	38
22004-0850020	acciaio	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	60	70
22004-0830020	acciaio	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	38	48
22004-0850022	acciaio	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	60	70
22004-0830022	acciaio	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	38	48
22004-0820022	acciaio	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	28	38
22004-0850024	acciaio	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	60	70
22004-0820024	acciaio	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	28	38
22004-0830024	acciaio	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	38	48
22004-0850026	acciaio	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	60	70
22004-0820026	acciaio	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	28	38
22004-0830026	acciaio	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	38	48
22004-0850028	acciaio	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	60	70
22004-0820028	acciaio	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	28	38
22004-0830028	acciaio	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	38	48
22004-0820030	acciaio	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	28	38
22004-0850030	acciaio	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	60	70
22004-0830030	acciaio	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	38	48
22004-0820032	acciaio	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	28	38
22004-0830032	acciaio	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	38	48
22004-0850032	acciaio	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	60	70
22004-0820034	acciaio	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	28	38
22004-0850034	acciaio	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	60	70
22004-0830034	acciaio	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	38	48
22004-0830036	acciaio	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	38	48
22004-0850036	acciaio	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	60	70
22004-0820036	acciaio	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	28	38
22004-0850038	acciaio	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	60	70
22004-0820038	acciaio	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	28	38
22004-0830038	acciaio	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	38	48
22004-0830040	acciaio	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	38	48
22004-0850040	acciaio	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	60	70
22004-0820040	acciaio	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	28	38
22004-0820044	ghisa grigia	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	28	38
22004-0850044	ghisa grigia	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	60	70
22004-0830044	ghisa grigia	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	38	48
22004-0830048	ghisa grigia	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	38	48
22004-0820048	ghisa grigia	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	28	38
22004-0850048	ghisa grigia	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	60	70
22004-0830056	ghisa grigia	B	56	142,6	90	14	141,23	150	117	38	48
22004-0820056	ghisa grigia	B	56	142,6	80	14	141,23	150	117	28	38
22004-0850056	ghisa grigia	H	56	142,6	90	18	141,23	150	117	60	60
22004-0820060	ghisa grigia	B	60	152,79	80	14	151,42	158	127	28	38
22004-0830060	ghisa grigia	B	60	152,79	90	14	151,42	158	127	38	48
22004-0850060	ghisa grigia	H	60	152,79	100	18	151,42	158	127	60	60
22004-0830064	ghisa grigia	B	64	162,97	90	14	161,6	168	137	38	48
22004-0820064	ghisa grigia	B	64	162,97	80	14	161,6	168	137	28	38
22004-0850064	ghisa grigia	H	64	162,97	100	18	161,6	168	137	60	60
22004-0830072	ghisa grigia	B	72	183,35	95	14	181,97	192	158	38	48
22004-0820072	ghisa grigia	B	72	183,35	80	18	181,97	192	158	28	38
22004-0850072	ghisa grigia	H	72	183,35	100	18	181,97	192	158	60	60
22004-0820080	ghisa grigia	E	80	203,72	90	14	202,35	-	179	28	38
22004-0850080	ghisa grigia	I	80	203,72	110	18	202,35	-	179	60	60
22004-0830080	ghisa grigia	E	80	203,72	100	14	202,35	-	179	38	48
22004-0830084	ghisa grigia	E	84	213,9	100	14	212,53	-	190	38	48
22004-0820084	ghisa grigia	E	84	213,9	90	14	212,53	-	190	28	38
22004-0850090	ghisa grigia	J	90	229,18	110	18	227,81	-	204	60	60
22004-0820090	ghisa grigia	E	90	229,18	90	14	227,81	-	204	28	38
22004-0830090	ghisa grigia	E	90	229,18	100	14	227,81	-	204	38	48
22004-0830112	ghisa grigia	E	112	285,21	100	20	283,83	-	260	38	48
22004-0850112	ghisa grigia	J	112	285,21	110	20	283,83	-	260	60	60
22004-0820112	ghisa grigia	E	112	285,21	90	20	283,83	-	260	28	38

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	Forma	Numero denti	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0850144	ghisa grigia	J	144	366,69	110	20	365,32	-	342	60	60
22004-0820144	ghisa grigia	E	144	366,69	90	20	365,32	-	342	28	38
22004-0830144	ghisa grigia	E	144	366,69	100	20	365,32	-	342	38	48
22004-0830168	ghisa grigia	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	38	48
22004-0820168	ghisa grigia	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	28	38
22004-0850168	ghisa grigia	J	168	427,8	120	20	426,42	-	403	60	60
22004-0830192	ghisa grigia	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	38	48
22004-0820192	ghisa grigia	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	28	38
22004-0850192	ghisa grigia	J	192	488,92	130	20	487,54	-	465	60	60