

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

non trattato (nero) o zincato galvanicamente.


Temperatura superficiale min. 550 HV.

Nota:

La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento.

Riutilizzabile più volte.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Classe di resistenza	Superficie corpo base	D	D1	H	SW	N (quantità)
07216-405	10	grezzo (nero)	M5	11,2	4,3	8	28
07216-406	10	grezzo (nero)	M6	14,2	5,5	10	36
07216-408	10	grezzo (nero)	M8	18,2	7	13	48
07216-410	10	grezzo (nero)	M10	21	8,5	15	48
07216-412	10	grezzo (nero)	M12	24	10	17	60
07216-416	10	grezzo (nero)	M16	31	14	22	72
07216-305	10	zincato	M5	11,2	4,3	8	28
07216-306	10	zincato	M6	14,2	5,5	10	36
07216-308	10	zincato	M8	18,2	7	13	48
07216-310	10	zincato	M10	21	8,5	15	48
07216-312	10	zincato	M12	24	10	17	60
07216-316	10	zincato	M16	31	14	22	72