

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Copolimero acetico (POM).
Ugello acciaio inox.

Versione:

Colore blu/arancione.

Nota:

Grazie alla struttura particolarmente compatta, questo ugello ad alta pressione è particolarmente adatto per l'impiego in spazi ristretti. Quando avvitato, l'ugello può essere regolato con un perno (ad es. chiave angolare/brugola) e rimane stabile in posizione. Non è necessario un bloccaggio ulteriore. È ruotabile a 360° e resiste a una pressione di esercizio fino a 70 bar.

Resistente a: acetone, alcol, etile, grassi, oli, comuni detergenti per stoviglie, benzina, vernici, solventi, idrossido di sodio.

Non resistente a: cloro, acidi, idrossido d'ammonio, basi forti, soluzioni di ione ipoclorito, ipoclorito di sodio.


Forma A: area di rotazione dell'ugello fino a 72°

Forma B: area di rotazione dell'ugello fino a 110° (per applicazioni in cui è necessario il getto anche sotto al livello di avvitamento)

Range di temperatura:

temperatura massima 50 °C.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	L	α
96205-11816000	A	1,6	R1/8	-	72°
96205-11816064	A	1,6	R1/8	6,4	72°

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	L	α
96205-11816127	A	1,6	R1/8	12,7	72°
96205-11816318	A	1,6	R1/8	31,8	72°
96205-11822000	A	2,2	R1/8	-	72°
96205-11822064	A	2,2	R1/8	6,4	72°
96205-11822127	A	2,2	R1/8	12,7	72°
96205-11822318	A	2,2	R1/8	31,8	72°
96205-11830000	A	3	R1/8	-	72°
96205-11830064	A	3	R1/8	6,4	72°
96205-11830127	A	3	R1/8	12,7	72°
96205-11830318	A	3	R1/8	31,8	72°
96205-11841000	A	4,1	R1/8	-	70°
96205-11841064	A	4,1	R1/8	6,4	70°
96205-11841127	A	4,1	R1/8	12,7	70°
96205-11841318	A	4,1	R1/8	31,8	70°
96205-11416000	A	1,6	R1/4	-	72°
96205-11416064	A	1,6	R1/4	6,4	72°
96205-11416127	A	1,6	R1/4	12,7	72°
96205-11416318	A	1,6	R1/4	31,8	72°
96205-11422000	A	2,2	R1/4	-	72°
96205-11422064	A	2,2	R1/4	6,4	72°
96205-11422127	A	2,2	R1/4	12,7	72°
96205-11422318	A	2,2	R1/4	31,8	72°
96205-11430000	A	3	R1/4	-	72°
96205-11430064	A	3	R1/4	6,4	72°
96205-11430127	A	3	R1/4	12,7	72°
96205-11430318	A	3	R1/4	31,8	72°
96205-11441000	A	4,1	R1/4	-	70°
96205-11441064	A	4,1	R1/4	6,4	70°
96205-11441127	A	4,1	R1/4	12,7	70°
96205-11441318	A	4,1	R1/4	31,8	70°
96205-21816000	B	1,6	R1/8	-	110°
96205-21816064	B	1,6	R1/8	6,4	110°
96205-21816127	B	1,6	R1/8	12,7	110°
96205-21816318	B	1,6	R1/8	31,8	110°
-	B	2,2	R1/8	-	110°
96205-21822064	B	2,2	R1/8	6,4	110°
96205-21822127	B	2,2	R1/8	12,7	110°
96205-21822318	B	2,2	R1/8	31,8	110°
-	B	3	R1/8	-	110°
-	B	3	R1/8	6,4	110°
96205-21830127	B	3	R1/8	12,7	110°
96205-21830318	B	3	R1/8	31,8	110°
-	B	4,1	R1/8	-	102°
-	B	4,1	R1/8	6,4	102°
96205-21841127	B	4,1	R1/8	12,7	102°
96205-21841318	B	4,1	R1/8	31,8	102°
96205-21416000	B	1,6	R1/4	-	110°
96205-21416064	B	1,6	R1/4	6,4	110°
96205-21416127	B	1,6	R1/4	12,7	110°
96205-21416318	B	1,6	R1/4	31,8	110°
96205-21422000	B	2,2	R1/4	-	110°
96205-21422064	B	2,2	R1/4	6,4	110°
96205-21422127	B	2,2	R1/4	12,7	110°
96205-21422318	B	2,2	R1/4	31,8	110°
-	B	3	R1/4	-	110°
-	B	3	R1/4	6,4	110°
96205-21430127	B	3	R1/4	12,7	110°
96205-21430318	B	3	R1/4	31,8	110°
-	B	4,1	R1/4	-	102°
96205-21441064	B	4,1	R1/4	6,4	102°
96205-21441127	B	4,1	R1/4	12,7	102°
96205-21441318	B	4,1	R1/4	31,8	102°

