

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Polyamide (PA 6).

Laiton.

Inox 1.4301.

Finition :

Plastique gris clair RAL 7035.

Laiton nickelé.

Inox poli.

Nota :


Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.

Plage de température :

-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).

-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D	H	SW1	Couple de serrage max. pour SW1 Nm
84100-30-012150	polyamide	M12X1,5	5	17	1,5
84100-30-016150	polyamide	M16x1,5	5	22	2,5
84100-30-020150	polyamide	M20X1,5	6	27	3,5
84100-30-025150	polyamide	M25x1,5	6	32	5
84100-30-032150	polyamide	M32x1,5	7	41	5
84100-30-040150	polyamide	M40X1,5	7	50	7,5
84100-30-11215	laiton	M12X1,5	2,8	15	3,5
84100-30-11615	laiton	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-12015	laiton	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-12515	laiton	M25x1,5	3,5	30	6,7

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D	H	SW1	Couple de serrage max. pour SW1 Nm
84100-30-13215	laiton	M32x1,5	4	36	12
84100-30-14015	laiton	M40X1,5	5	46	13,5
84100-30-21215	acier inoxydable	M12X1,5	2,8	14	3,5
84100-30-21615	acier inoxydable	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-22015	acier inoxydable	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-22515	acier inoxydable	M25x1,5	3,5	30	6,7
84100-30-23215	acier inoxydable	M32x1,5	4	36	12
84100-30-24015	acier inoxydable	M40X1,5	5	46	13,5