

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier, 1.0503.

Finition :

Acier poli.


Acier zingué.

Nota :

Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.

Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Surface corps	D1	D2	D3	H	B=largeur de la rainure	T
07590-05-010	naturel	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
07590-05-012	naturel	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
07590-05-014	naturel	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
07590-05-016	naturel	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
07590-05-018	naturel	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
07590-05-020	naturel	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
07590-05-022	naturel	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
07590-05-024	naturel	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
07590-05-026	naturel	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
07590-05-028	naturel	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
07590-05-030	naturel	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
07590-05-032	naturel	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
07590-05-035	naturel	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
07590-05-038	naturel	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
07590-05-040	naturel	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
07590-05-042	naturel	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
07590-05-045	naturel	M45x1,5	62	54	8	8	3,3
07590-05-048	naturel	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
07590-05-050	naturel	M50x1,5	68	60	8	8	3,3
07590-05-052	naturel	M52x1,5	70	62	8	8	3,3
07590-05-055	naturel	M55x1,5	75	67	8	8	3,3
07590-05-060	naturel	M60x1,5	80	71	9	11	4,3

Aperçu des articles

Référence	Surface corps	D1	D2	D3	H	B=largeur de la rainure	T
07590-05-065	naturel	M65X1,5	85	76	9	11	4,3
07590-05-070	naturel	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
07590-05-075	naturel	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
07590-05-080	naturel	M80X1,5	100	91	10	11	4,3
07590-05-10	zingué	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
07590-05-12	zingué	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
07590-05-14	zingué	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
07590-05-16	zingué	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
07590-05-18	zingué	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
07590-05-20	zingué	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
07590-05-22	zingué	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
07590-05-24	zingué	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
07590-05-26	zingué	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
07590-05-28	zingué	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
07590-05-30	zingué	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
07590-05-32	zingué	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
07590-05-35	zingué	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
07590-05-38	zingué	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
07590-05-40	zingué	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
07590-05-42	zingué	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
07590-05-45	zingué	M45x1,5	62	54	8	8	3,3
07590-05-48	zingué	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
07590-05-50	zingué	M50x1,5	68	60	8	8	3,3
07590-05-52	zingué	M52X1,5	70	62	8	8	3,3
07590-05-55	zingué	M55X1,5	75	67	8	8	3,3
07590-05-60	zingué	M60x1,5	80	71	9	11	4,3
07590-05-65	zingué	M65X1,5	85	76	9	11	4,3
07590-05-70	zingué	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
07590-05-75	zingué	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
07590-05-80	zingué	M80X1,5	100	91	10	11	4,3