


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé.

Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.

Acier : classe de résistance 12, naturel.

Nota :


La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.

Sur demande :

Largeurs de clé selon DIN ISO 272.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière	Surface corps	Classe de résistance	D	E	H	SW	DIN
07210-025	acier	naturel (noir)	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-03	acier	naturel (noir)	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-04	acier	naturel (noir)	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-05	acier	naturel (noir)	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-06	acier	naturel (noir)	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-08	acier	naturel (noir)	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-10	acier	naturel (noir)	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-12	acier	naturel (noir)	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-14	acier	naturel (noir)	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-16	acier	naturel (noir)	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-20	acier	naturel (noir)	8	M20	32,95	16	30	DIN 934

Aperçu des articles

Référence	Matière	Surface corps	Classe de résistance	D	E	H	SW	DIN
07210-22	acier	naturel (noir)	8	M22	35	18	32	DIN 934
07210-24	acier	naturel (noir)	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-27	acier	naturel (noir)	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-30	acier	naturel (noir)	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-33	acier	naturel (noir)	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-36	acier	naturel (noir)	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-2025	acier	zingué	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-203	acier	zingué	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-204	acier	zingué	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-205	acier	zingué	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-206	acier	zingué	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-208	acier	zingué	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-210	acier	zingué	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-212	acier	zingué	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-214	acier	zingué	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-216	acier	zingué	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-220	acier	zingué	8	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-222	acier	zingué	8	M22	35	18	32	DIN 934
07210-224	acier	zingué	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-227	acier	zingué	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-230	acier	zingué	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-233	acier	zingué	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-236	acier	zingué	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-403	acier	naturel (noir)	10	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-404	acier	naturel (noir)	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-405	acier	naturel (noir)	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-406	acier	naturel (noir)	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-408	acier	naturel (noir)	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-410	acier	naturel (noir)	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-412	acier	naturel (noir)	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-414	acier	naturel (noir)	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-416	acier	naturel (noir)	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-420	acier	naturel (noir)	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-422	acier	naturel (noir)	10	M22	35	18	32	DIN 934
07210-424	acier	naturel (noir)	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-427	acier	naturel (noir)	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-430	acier	naturel (noir)	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-433	acier	naturel (noir)	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-436	acier	naturel (noir)	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-304	acier	zingué	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-305	acier	zingué	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-306	acier	zingué	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-308	acier	zingué	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-310	acier	zingué	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-312	acier	zingué	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-314	acier	zingué	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-316	acier	zingué	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-320	acier	zingué	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-322	acier	zingué	10	M22	35	18	32	DIN 934
07210-324	acier	zingué	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-327	acier	zingué	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-330	acier	zingué	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-333	acier	zingué	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-336	acier	zingué	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-506	acier	naturel (noir)	12	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-508	acier	naturel (noir)	12	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-510	acier	naturel (noir)	12	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-512	acier	naturel (noir)	12	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-516	acier	naturel (noir)	12	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-520	acier	naturel (noir)	12	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-524	acier	naturel (noir)	12	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-527	acier	naturel (noir)	12	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-530	acier	naturel (noir)	12	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-536	acier	naturel (noir)	12	M36	60,8	29	55	DIN 934

