

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4308 dalla grandezza 5 in 1.4301, braccio tenditore in acciaio inox 1.4301.

Corpo della molla in gomma naturale.

Vite in acciaio inox A2.

Versione:

Alloggiamento e braccio di leva non trattati.

Vite ISO 4017, classe di resistenza 70, non trattata.

Nota:

Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.


L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo.

L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento "P" per sostenere la coppia di serraggio.

Range di temperatura:

Da -55 °C a +85 °C.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	P	S1	Coppia di serraggio della vite C1 Nm	F1 N	F2 N
22281-14-1	1	80	60	16,6	20	37,5	8,5	M6	90	52+1 -0,5	25	6	5	8	42	10	90	110
22281-14-2	2	100	80	19,5	25	48	10,5	M8	115	63+1 -0,5	25	8	5	8,5	53	25	140	170
22281-14-3	3	100	80	24,5	30	60	10,5	M10	115	78+1,5 -0,5	30	10	6	8,5	53	48	320	430
22281-14-4	4	130	100	34	50	78	12,5	M12	155	108+2 -0,5	40	14	8	10,5	69	82	820	1050
22281-14-5	5	175	135	42	60	98	20,5	M16	205	130+2 -0,5	40	15	8	12	93	199	1500	1940