


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 55 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.

Versione:

Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 55 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.

Nota:

Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sulla guida. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).

Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.


Controllo della forza di serraggio eseguito con strato lubrificante su una guida lineare profilata.

A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.

Range di temperatura:

Da -10 °C a +70 °C.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	H1	H2	H3	L3-2	M	S	T	Forza di tenuta F1 N	Coppia di serraggio Nm	N. d'ordine piastra di adattamento
21427-15	15	17	17	33,5	30	12,5	40	15	47	24	6,5	17,5	24	M4	4	5	1200	5	21427-915
21427-20	20	15	15	45,5	41,5	13	65	20	60	28	8	20	24	M5	2	6	1200	7	21427-920
21427-25	25	20	20	45,5	41,5	16,2	65	25	70	36	12	23	30	M6	4	8	1200	7	21427-925
21427-30	30	22	22	58	53,5	21,5	80	28	90	42	12	30	39	M6	3	8	2000	15	21427-930
21427-35	35	24	24	58	53,5	27	80	34	100	48	16	37	39	M8	7	10	2000	15	21427-935
21427-45	45	26	26	58	53,5	26,5	80	45	120	60	18	44	44	M10	10	14	2000	15	21427-945
21427-55	55	30	30	66	61	37,5	95	53	140	70	21	51	49	M14	10	14	2000	22	21427-955