

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Reparos com epóxi bicomponente com partículas metálicas

Descrição

Observar:

As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: "Henkel Documents".

Considerações gerais:

Metais líquidos "LOCTITE-Kit-Metal" são adesivos de epóxi à base de aço ou alumínio. Eles definem novas referências nos procedimentos de reparos, pois oferecem alta resistência, ótima aderência, não encolhem e são resistentes contra a maioria dos solventes e lubrificantes. Após a cura, podem ser usinados manualmente como metais ou através de máquinas, assim como submetidos aos cortes de roscas e à pintura.

Com os produtos LOCTITE-Kit-Metal, você efetua de maneira simples e duradoura, reparos de rachaduras, porosidades, perfurações incorretas ou danos em tubos, tanques e peças de carroceria e de máquinas. Eles oferecem boa adesão aos metais, vidros, cerâmica e outros materiais.

Tipo S1 – 97990-3471500

Para aplicação com espátula. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas de aço são adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.

Tipo S2 – 97990-3472500

Para despejar. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas de aço são adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.

Tipo M – 97990-3474500

Para aplicação com espátula. Este adesivo de epóxi bicomponente contém partículas minerais, que após a cura, formam uma camada autolubrificante sobre a superfície, diminuindo o atrito das peças móveis. Este produto é caracterizado pelo manuseio fácil e prático, podendo ser utilizado diretamente em oficinas ou para trabalhos de manutenção.

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Embalagem	Nº de identificação interna	Produto	Proporção da mistura	Resistência à manipulação min	Constância térmica
97990-3474500	conjunto de lata de 500 g	3474	conjunto de metal M	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3472500	conjunto de lata de 500 g	3472	conjunto de metal S2	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3471500	conjunto de lata de 500 g	3471	conjunto de metal S1	1:1	180	-20 °C – +120 °C