



Descrição

Material:

Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfícies sem tratamento.

Versão:


Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.

Indicação:

Ao apertar o parafuso de movimentação (D2), a esfera do meio será pressionada para baixo, deslocando assim as três esferas de fixação para fora, fixando-as automaticamente na bucha de alojamento.

Este sistema de fácil operação permite a redução dos tempos de equipagem da máquina de até doze vezes em relação aos métodos tradicionais.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Espessura da placa de fixação $\pm 0,05$	D	D1	D2	L	L1	SW	Força de retenção F kN	Torque de aperto máx. Nm	Código do artigo para o Kit de Reparos
03153-13013	13	13	22	M5	27,6	6	2,5	3,3	1	03153-913013
03153-13020	20	13	22	M5	34,6	6	2,5	3,3	1	03153-913020
03153-16020	20	16	32	M6	36,5	8	3	5,3	3	03153-916020
03153-16025	25	16	32	M6	41,5	8	3	5,3	3	03153-916025
03153-20020	20	20	40	M6	39,5	10	3	13,3	4	03153-920020
03153-20025	25	20	40	M6	44,5	10	3	13,3	4	03153-920025
03153-25020	20	25	45	M8	44	10	4	30	9	03153-925020
03153-25025	25	25	45	M8	49	10	4	30	9	03153-925025
03153-30020	20	30	50	M10	49	13	5	44	15	03153-930020
03153-30025	25	30	50	M10	54	13	5	44	15	03153-930025
03153-35020	20	35	60	M12	51	13	6	68	25	03153-935020
03153-35025	25	35	60	M12	56	13	6	68	25	03153-935025
03153-35040	40	35	60	M12	71	13	6	68	25	03153-935040
03153-35050	50	35	60	M12	81	13	6	68	25	03153-935050
03153-50020	20	50	75	M20	64	20	10	88	50	03153-950020
03153-50025	25	50	75	M20	69	20	10	88	50	03153-950025
03153-50040	40	50	75	M20	84	20	10	88	50	03153-950040
03153-50050	50	50	75	M20	94	20	10	88	50	03153-950050