

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Casquillo guía de acero de cementación 1.7139 o bronce.

Versión:


Acero templado por cementación.

Indicación:


El casquillo guía de acero o de bronce es un componente que se puede utilizar en la construcción de moldes y herramientas. Los casquillos guía se distinguen por su precisión, durabilidad y facilidad de montaje. Estos casquillos se construyen sin cuello de centrado para garantizar una máxima flexibilidad en la aplicación.

El casquillo guía de acero o bronce es un componente que se puede utilizar en la construcción de herramientas y de moldes y se distingue por su excelente calidad, precisión y fiabilidad. El casquillo guía está concebido sin collar de centrado y ofrece un diámetro de ajuste que garantiza un fácil montaje y un asiento firme y seguro.

Posibilidades de combinación de los distintos componentes normalizados



Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-009009	acero de cementación	9	14	16	9	-	3
23678-20-009012	acero de cementación	9	14	16	12	-	3
23678-20-009017	acero de cementación	9	14	16	17	-	3
23678-20-009022	acero de cementación	9	14	16	22	-	3
23678-20-009027	acero de cementación	9	14	16	27	-	3
23678-20-009036	acero de cementación	9	14	16	36	27	3

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-009046	acero de cementación	9	14	16	46	36	3
23678-20-009056	acero de cementación	9	14	16	56	36	3
23678-20-009066	acero de cementación	9	14	16	66	36	3
23678-20-010009	acero de cementación	10	14	16	9	-	3
23678-20-010012	acero de cementación	10	14	16	12	-	3
23678-20-010017	acero de cementación	10	14	16	17	-	3
23678-20-010022	acero de cementación	10	14	16	22	-	3
23678-20-010027	acero de cementación	10	14	16	27	-	3
23678-20-010036	acero de cementación	10	14	16	36	27	3
23678-20-010046	acero de cementación	10	14	16	46	36	3
23678-20-010056	acero de cementación	10	14	16	56	36	3
23678-20-010066	acero de cementación	10	14	16	66	36	3
23678-20-012017	acero de cementación	12	18	23	17	-	6
23678-20-012022	acero de cementación	12	18	23	22	-	6
23678-20-012027	acero de cementación	12	18	23	27	-	6
23678-20-012036	acero de cementación	12	18	23	36	-	6
23678-20-012046	acero de cementación	12	18	23	46	36	6
23678-20-012056	acero de cementación	12	18	23	56	36	6
23678-20-014012	acero de cementación	14	20	25	12	-	6
23678-20-014017	acero de cementación	14	20	25	17	-	6
23678-20-014022	acero de cementación	14	20	25	22	-	6
23678-20-014027	acero de cementación	14	20	25	27	-	6
23678-20-014036	acero de cementación	14	20	25	36	-	6
23678-20-014046	acero de cementación	14	20	25	46	-	6
23678-20-014056	acero de cementación	14	20	25	56	46	6
23678-20-014066	acero de cementación	14	20	25	66	46	6
23678-20-014076	acero de cementación	14	20	25	76	46	6
23678-20-014086	acero de cementación	14	20	25	86	46	6
23678-20-014096	acero de cementación	14	20	25	96	46	6
23678-20-015012	acero de cementación	15	20	25	12	-	6
23678-20-015017	acero de cementación	15	20	25	17	-	6
23678-20-015022	acero de cementación	15	20	25	22	-	6
23678-20-015027	acero de cementación	15	20	25	27	-	6
23678-20-015036	acero de cementación	15	20	25	36	-	6
23678-20-015046	acero de cementación	15	20	25	46	-	6
23678-20-015056	acero de cementación	15	20	25	56	46	6
23678-20-015066	acero de cementación	15	20	25	66	46	6
23678-20-015076	acero de cementación	15	20	25	76	46	6
23678-20-015086	acero de cementación	15	20	25	86	46	6
23678-20-015096	acero de cementación	15	20	25	96	46	6
23678-20-016017	acero de cementación	16	22	27	17	-	6
23678-20-016022	acero de cementación	16	22	27	22	-	6
23678-20-016027	acero de cementación	16	22	27	27	-	6
23678-20-016036	acero de cementación	16	22	27	36	-	6
23678-20-016046	acero de cementación	16	22	27	46	-	6
23678-20-016056	acero de cementación	16	22	27	56	-	6
23678-20-018017	acero de cementación	18	26	31	17	-	6
23678-20-018022	acero de cementación	18	26	31	22	-	6
23678-20-018027	acero de cementación	18	26	31	27	-	6
23678-20-018036	acero de cementación	18	26	31	36	-	6
23678-20-018046	acero de cementación	18	26	31	46	-	6
23678-20-018056	acero de cementación	18	26	31	56	-	6
23678-20-018066	acero de cementación	18	26	31	66	56	6
23678-20-018076	acero de cementación	18	26	31	76	56	6
23678-20-018086	acero de cementación	18	26	31	86	56	6
23678-20-018096	acero de cementación	18	26	31	96	56	6
23678-20-018116	acero de cementación	18	26	31	116	56	6
23678-20-020017	acero de cementación	20	26	31	17	-	6
23678-20-020022	acero de cementación	20	26	31	22	-	6
23678-20-020027	acero de cementación	20	26	31	27	-	6
23678-20-020036	acero de cementación	20	26	31	36	-	6
23678-20-020046	acero de cementación	20	26	31	46	-	6
23678-20-020056	acero de cementación	20	26	31	56	-	6
23678-20-020066	acero de cementación	20	26	31	66	56	6

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-020076	acero de cementación	20	26	31	76	56	6
23678-20-020086	acero de cementación	20	26	31	86	56	6
23678-20-020096	acero de cementación	20	26	31	96	56	6
23678-20-020116	acero de cementación	20	26	31	116	56	6
23678-20-022017	acero de cementación	22	30	35	17	-	6
23678-20-022022	acero de cementación	22	30	35	22	-	6
23678-20-022027	acero de cementación	22	30	35	27	-	6
23678-20-022036	acero de cementación	22	30	35	36	-	6
23678-20-022046	acero de cementación	22	30	35	46	-	6
23678-20-022056	acero de cementación	22	30	35	56	-	6
23678-20-022066	acero de cementación	22	30	35	66	-	6
23678-20-022076	acero de cementación	22	30	35	76	-	6
23678-20-022086	acero de cementación	22	30	35	86	76	6
23678-20-022096	acero de cementación	22	30	35	96	76	6
23678-20-022116	acero de cementación	22	30	35	116	76	6
23678-20-022136	acero de cementación	22	30	35	136	76	6
23678-20-022156	acero de cementación	22	30	35	156	76	6
23678-20-024017	acero de cementación	24	30	35	17	-	6
23678-20-024022	acero de cementación	24	30	35	22	-	6
23678-20-024027	acero de cementación	24	30	35	27	-	6
23678-20-024036	acero de cementación	24	30	35	36	-	6
23678-20-024046	acero de cementación	24	30	35	46	-	6
23678-20-024056	acero de cementación	24	30	35	56	-	6
23678-20-024066	acero de cementación	24	30	35	66	-	6
23678-20-024076	acero de cementación	24	30	35	76	-	6
23678-20-024086	acero de cementación	24	30	35	86	76	6
23678-20-024096	acero de cementación	24	30	35	96	76	6
23678-20-024116	acero de cementación	24	30	35	116	76	6
23678-20-024136	acero de cementación	24	30	35	136	76	6
23678-20-024156	acero de cementación	24	30	35	156	76	6
23678-20-030022	acero de cementación	30	42	47	22	-	6
23678-20-030027	acero de cementación	30	42	47	27	-	6
23678-20-030036	acero de cementación	30	42	47	36	-	6
23678-20-030046	acero de cementación	30	42	47	46	-	6
23678-20-030056	acero de cementación	30	42	47	56	-	6
23678-20-030066	acero de cementación	30	42	47	66	-	6
23678-20-030076	acero de cementación	30	42	47	76	-	6
23678-20-030086	acero de cementación	30	42	47	86	-	6
23678-20-030096	acero de cementación	30	42	47	96	-	6
23678-20-030116	acero de cementación	30	42	47	116	96	6
23678-20-030136	acero de cementación	30	42	47	136	96	6
23678-20-030156	acero de cementación	30	42	47	156	96	6
23678-20-030176	acero de cementación	30	42	47	176	96	6
23678-20-030186	acero de cementación	30	42	47	186	96	6
23678-20-030196	acero de cementación	30	42	47	196	96	6
23678-20-030236	acero de cementación	30	42	47	236	96	6
23678-20-032022	acero de cementación	32	42	47	22	-	6
23678-20-032027	acero de cementación	32	42	47	27	-	6
23678-20-032036	acero de cementación	32	42	47	36	-	6
23678-20-032046	acero de cementación	32	42	47	46	-	6
23678-20-032056	acero de cementación	32	42	47	56	-	6
23678-20-032066	acero de cementación	32	42	47	66	-	6
23678-20-032076	acero de cementación	32	42	47	76	-	6
23678-20-032086	acero de cementación	32	42	47	86	-	6
23678-20-032096	acero de cementación	32	42	47	96	-	6
23678-20-032116	acero de cementación	32	42	47	116	96	6
23678-20-032136	acero de cementación	32	42	47	136	96	6
23678-20-032156	acero de cementación	32	42	47	156	96	6
23678-20-032176	acero de cementación	32	42	47	176	96	6
23678-20-032186	acero de cementación	32	42	47	186	96	6
23678-20-032196	acero de cementación	32	42	47	196	96	6
23678-20-032236	acero de cementación	32	42	47	236	96	6
23678-20-040036	acero de cementación	40	54	60	36	-	10
23678-20-040046	acero de cementación	40	54	60	46	-	10

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-040056	acero de cementación	40	54	60	56	-	10
23678-20-040066	acero de cementación	40	54	60	66	-	10
23678-20-040076	acero de cementación	40	54	60	76	-	10
23678-20-040086	acero de cementación	40	54	60	86	-	10
23678-20-040096	acero de cementación	40	54	60	96	-	10
23678-20-040116	acero de cementación	40	54	60	116	-	10
23678-20-040136	acero de cementación	40	54	60	136	116	10
23678-20-040156	acero de cementación	40	54	60	156	116	10
23678-20-040176	acero de cementación	40	54	60	176	116	10
23678-20-040196	acero de cementación	40	54	60	196	116	10
23678-20-040216	acero de cementación	40	54	60	216	116	10
23678-20-040246	acero de cementación	40	54	60	246	116	10
23678-20-042036	acero de cementación	42	54	60	36	-	10
23678-20-042046	acero de cementación	42	54	60	46	-	10
23678-20-042056	acero de cementación	42	54	60	56	-	10
23678-20-042066	acero de cementación	42	54	60	66	-	10
23678-20-042076	acero de cementación	42	54	60	76	-	10
23678-20-042086	acero de cementación	42	54	60	86	-	10
23678-20-042096	acero de cementación	42	54	60	96	-	10
23678-20-042116	acero de cementación	42	54	60	116	-	10
23678-20-042136	acero de cementación	42	54	60	136	116	10
23678-20-042156	acero de cementación	42	54	60	156	116	10
23678-20-042176	acero de cementación	42	54	60	176	116	10
23678-20-042196	acero de cementación	42	54	60	196	116	10
23678-20-042216	acero de cementación	42	54	60	216	116	10
23678-20-042246	acero de cementación	42	54	60	246	116	10
23678-20-050056	acero de cementación	50	66	72	56	-	10
23678-20-050076	acero de cementación	50	66	72	76	-	10
23678-20-050096	acero de cementación	50	66	72	96	-	10
23678-20-050116	acero de cementación	50	66	72	116	-	10
23678-20-050136	acero de cementación	50	66	72	136	116	10
23678-20-050156	acero de cementación	50	66	72	156	116	10
23678-20-050176	acero de cementación	50	66	72	176	116	10
23678-20-050196	acero de cementación	50	66	72	196	116	10
23678-20-052056	acero de cementación	52	66	72	56	-	10
23678-20-052076	acero de cementación	52	66	72	76	-	10
23678-20-052096	acero de cementación	52	66	72	96	-	10
23678-20-052116	acero de cementación	52	66	72	116	-	10
23678-20-052136	acero de cementación	52	66	72	136	116	10
23678-20-052156	acero de cementación	52	66	72	156	116	10
23678-20-052176	acero de cementación	52	66	72	176	116	10
23678-20-052196	acero de cementación	52	66	72	196	116	10
23678-20-060056	acero de cementación	60	80	86	56	-	20
23678-20-060076	acero de cementación	60	80	86	76	-	20
23678-20-060096	acero de cementación	60	80	86	96	-	20
23678-20-060116	acero de cementación	60	80	86	116	-	20
23678-20-060136	acero de cementación	60	80	86	136	-	20
23678-20-060156	acero de cementación	60	80	86	156	136	20
23678-20-060176	acero de cementación	60	80	86	176	136	20
23678-20-060196	acero de cementación	60	80	86	196	136	20
23678-20-060216	acero de cementación	60	80	86	216	136	20
23678-20-060246	acero de cementación	60	80	86	246	136	20
23678-20-062056	acero de cementación	62	80	86	56	-	20
23678-20-062076	acero de cementación	62	80	86	76	-	20
23678-20-062096	acero de cementación	62	80	86	96	-	20
23678-20-062116	acero de cementación	62	80	86	116	-	20
23678-20-062136	acero de cementación	62	80	86	136	-	20
23678-20-062156	acero de cementación	62	80	86	156	136	20
23678-20-062176	acero de cementación	62	80	86	176	136	20
23678-20-062196	acero de cementación	62	80	86	196	136	20
23678-20-062216	acero de cementación	62	80	86	216	136	20
23678-20-062246	acero de cementación	62	80	86	246	136	20
23678-20-109012	bronce	9	14	16	12	-	3
23678-20-109017	bronce	9	14	16	17	-	3

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-109022	bronce	9	14	16	22	-	3
23678-20-109027	bronce	9	14	16	27	18	3
23678-20-109036	bronce	9	14	16	36	18	3
23678-20-109046	bronce	9	14	16	46	18	3
23678-20-109056	bronce	9	14	16	56	18	3
23678-20-110012	bronce	10	14	16	12	-	3
23678-20-110017	bronce	10	14	16	17	-	3
23678-20-110022	bronce	10	14	16	22	-	3
23678-20-110027	bronce	10	14	16	27	20	3
23678-20-110036	bronce	10	14	16	36	20	3
23678-20-110046	bronce	10	14	16	46	20	3
23678-20-110056	bronce	10	14	16	56	20	3
23678-20-112017	bronce	12	18	23	17	-	6
23678-20-112022	bronce	12	18	23	22	-	6
23678-20-112027	bronce	12	18	23	27	-	6
23678-20-112036	bronce	12	18	23	36	24	6
23678-20-112046	bronce	12	18	23	46	24	6
23678-20-112056	bronce	12	18	23	56	24	6
23678-20-114017	bronce	14	20	25	17	-	6
23678-20-114022	bronce	14	20	25	22	-	6
23678-20-114027	bronce	14	20	25	27	-	6
23678-20-114036	bronce	14	20	25	36	28	6
23678-20-114046	bronce	14	20	25	46	28	6
23678-20-114056	bronce	14	20	25	56	28	6
23678-20-115017	bronce	15	20	25	17	-	6
23678-20-115022	bronce	15	20	25	22	-	6
23678-20-115027	bronce	15	20	25	27	-	6
23678-20-115036	bronce	15	20	25	36	30	6
23678-20-115046	bronce	15	20	25	46	30	6
23678-20-115056	bronce	15	20	25	56	30	6
23678-20-116022	bronce	16	22	27	22	-	6
23678-20-116027	bronce	16	22	27	27	-	6
23678-20-116036	bronce	16	22	27	36	32	6
23678-20-116046	bronce	16	22	27	46	32	6
23678-20-116056	bronce	16	22	27	56	32	6
23678-20-118017	bronce	18	26	31	17	-	6
23678-20-118022	bronce	18	26	31	22	-	6
23678-20-118027	bronce	18	26	31	27	-	6
23678-20-118036	bronce	18	26	31	36	-	6
23678-20-118046	bronce	18	26	31	46	36	6
23678-20-118056	bronce	18	26	31	56	36	6
23678-20-118066	bronce	18	26	31	66	36	6
23678-20-118076	bronce	18	26	31	76	36	6
23678-20-120017	bronce	20	26	31	17	-	6
23678-20-120022	bronce	20	26	31	22	-	6
23678-20-120027	bronce	20	26	31	27	-	6
23678-20-120036	bronce	20	26	31	36	-	6
23678-20-120046	bronce	20	26	31	46	40	6
23678-20-120056	bronce	20	26	31	56	40	6
23678-20-120066	bronce	20	26	31	66	40	6
23678-20-120076	bronce	20	26	31	76	40	6
23678-20-122022	bronce	22	30	35	22	-	6
23678-20-122027	bronce	22	30	35	27	-	6
23678-20-122036	bronce	22	30	35	36	-	6
23678-20-122046	bronce	22	30	35	46	44	6
23678-20-122056	bronce	22	30	35	56	44	6
23678-20-122066	bronce	22	30	35	66	44	6
23678-20-122076	bronce	22	30	35	76	44	6
23678-20-122086	bronce	22	30	35	86	44	6
23678-20-122096	bronce	22	30	35	96	44	6
23678-20-124022	bronce	24	30	35	22	-	6
23678-20-124027	bronce	24	30	35	27	-	6
23678-20-124036	bronce	24	30	35	36	-	6
23678-20-124046	bronce	24	30	35	46	-	6

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-124056	bronce	24	30	35	56	48	6
23678-20-124066	bronce	24	30	35	66	48	6
23678-20-124076	bronce	24	30	35	76	48	6
23678-20-124086	bronce	24	30	35	86	48	6
23678-20-124096	bronce	24	30	35	96	48	6
23678-20-130027	bronce	30	42	47	27	-	6
23678-20-130036	bronce	30	42	47	36	-	6
23678-20-130046	bronce	30	42	47	46	-	6
23678-20-130056	bronce	30	42	47	56	-	6
23678-20-130066	bronce	30	42	47	66	60	6
23678-20-130076	bronce	30	42	47	76	60	6
23678-20-130086	bronce	30	42	47	86	60	6
23678-20-130096	bronce	30	42	47	96	60	6
23678-20-130116	bronce	30	42	47	116	60	6
23678-20-132027	bronce	32	42	47	27	-	6
23678-20-132036	bronce	32	42	47	36	-	6
23678-20-132046	bronce	32	42	47	46	-	6
23678-20-132056	bronce	32	42	47	56	-	6
23678-20-132066	bronce	32	42	47	66	64	6
23678-20-132076	bronce	32	42	47	76	64	6
23678-20-132086	bronce	32	42	47	86	64	6
23678-20-132096	bronce	32	42	47	96	64	6
23678-20-132116	bronce	32	42	47	116	64	6
23678-20-140046	bronce	40	54	60	46	-	10
23678-20-140056	bronce	40	54	60	56	-	10
23678-20-140066	bronce	40	54	60	66	-	10
23678-20-140076	bronce	40	54	60	76	-	10
23678-20-140086	bronce	40	54	60	86	80	10
23678-20-140096	bronce	40	54	60	96	80	10
23678-20-140116	bronce	40	54	60	116	80	10
23678-20-140136	bronce	40	54	60	136	80	10
23678-20-142046	bronce	42	54	60	46	-	10
23678-20-142056	bronce	42	54	60	56	-	10
23678-20-142066	bronce	42	54	60	66	-	10
23678-20-142076	bronce	42	54	60	76	-	10
23678-20-142086	bronce	42	54	60	86	84	10
23678-20-142096	bronce	42	54	60	96	84	10
23678-20-142116	bronce	42	54	60	116	84	10
23678-20-142136	bronce	42	54	60	136	84	10