

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione


Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Asse in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Anelli di fermo zincati anche nel modello in acciaio inox.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
06246-106	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1061	acciaio	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1062	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1063	acciaio	blu RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1065	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1066	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1067	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-208	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2081	acciaio	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2082	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2083	acciaio	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2085	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2086	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2087	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-310	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3101	acciaio	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
06246-3102	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3103	acciaio	blu RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3105	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3106	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3107	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-412	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4121	acciaio	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4122	acciaio	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4123	acciaio	blu RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4125	acciaio	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4126	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4127	acciaio	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-0106	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01061	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01062	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01063	acciaio inox	blu RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01065	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01066	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01067	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-0208	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02081	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02082	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02083	acciaio inox	blu RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02085	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02086	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02087	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-0310	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03101	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03102	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03103	acciaio inox	blu RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03105	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03106	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03107	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-0412	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04121	acciaio inox	arancione RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04122	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04123	acciaio inox	blu RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04125	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04126	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04127	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13