

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Volantino in alluminio.

Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.

Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.


Versione:

Corona tornita e lucidata.

Su richiesta:

Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.

Disegni



Sintesi articoli

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze	Impugnatura fissa DIN 39 forma E	Impugnatura girevole DIN 98 forma E
06273-0080X10	foro calibrato	80	10H7	24	16	29	-	-	3	-	-
06273-0080X12	foro calibrato	80	12H7	24	16	29	-	-	3	-	-
06273-0100X10	foro calibrato	100	10H7	26	17	33	-	-	3	-	-

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze	Impugnatura fissa DIN 39 forma E	Impugnatura girevole DIN 98 forma E
06273-0100X12	foro calibrato	100	12H7	26	17	33	-	-	3	-	-
06273-0125X12	foro calibrato	125	12H7	28	18	36	-	-	3	-	-
06273-0125X14	foro calibrato	125	14H7	28	18	36	-	-	3	-	-
06273-0140X14	foro calibrato	140	14H7	30	19	39	-	-	3	-	-
06273-0140X16	foro calibrato	140	16H7	30	19	39	-	-	3	-	-
06273-0160X14	foro calibrato	160	14H7	32	20	40	-	-	3	-	-
06273-0160X16	foro calibrato	160	16H7	32	20	40	-	-	3	-	-
06273-0180X16	foro calibrato	180	16H7	37	22	43	-	-	3	-	-
06273-0180X18	foro calibrato	180	18H7	37	22	43	-	-	3	-	-
06273-0200X18	foro calibrato	200	18H7	38	24	45	-	-	3	-	-
06273-0200X22	foro calibrato	200	22H7	38	24	45	-	-	3	-	-
06273-0250X22	foro calibrato	250	22H7	45	28	50	-	-	5	-	-
06273-0250X26	foro calibrato	250	26H7	45	28	50	-	-	5	-	-
06273-0315X26	foro calibrato	315	26H7	53	33	56	-	-	5	-	-
06273-0315X30	foro calibrato	315	30H7	53	33	56	-	-	5	-	-
06273-0400X30	foro calibrato	400	30H7	65	38	63	-	-	5	-	-
06273-0400X34	foro calibrato	400	34H7	65	38	63	-	-	5	-	-
06273-0500X34	foro calibrato	500	34H7	78	45	72	-	-	5	-	-
06273-0500X40	foro calibrato	500	40H7	78	45	72	-	-	5	-	-
06273-1080X10	foro calibrato con cava	80	10H7	24	16	29	3	11,4	3	-	-
06273-1080X12	foro calibrato con cava	80	12H7	24	16	29	4	13,8	3	-	-
06273-1100X10	foro calibrato con cava	100	10H7	26	17	33	3	11,4	3	-	-
06273-1100X12	foro calibrato con cava	100	12H7	26	17	33	4	13,8	3	-	-
06273-1125X12	foro calibrato con cava	125	12H7	28	18	36	4	13,8	3	-	-
06273-1125X14	foro calibrato con cava	125	14H7	28	18	36	5	16,3	3	-	-
06273-1140X14	foro calibrato con cava	140	14H7	30	19	39	5	16,3	3	-	-
06273-1140X16	foro calibrato con cava	140	16H7	30	19	39	5	18,3	3	-	-
06273-1160X14	foro calibrato con cava	160	14H7	32	20	40	5	16,3	3	-	-
06273-1160X16	foro calibrato con cava	160	16H7	32	20	40	5	18,3	3	-	-
06273-1180X16	foro calibrato con cava	180	16H7	37	22	43	5	18,3	3	-	-
06273-1180X18	foro calibrato con cava	180	18H7	37	22	43	6	20,8	3	-	-
06273-1200X18	foro calibrato con cava	200	18H7	38	24	45	6	20,8	3	-	-
06273-1200X22	foro calibrato con cava	200	22H7	38	24	45	6	24,8	3	-	-
06273-1250X22	foro calibrato con cava	250	22H7	45	28	50	6	24,8	5	-	-
06273-1250X26	foro calibrato con cava	250	26H7	45	28	50	8	29,3	5	-	-
06273-1315X26	foro calibrato con cava	315	26H7	53	33	56	8	29,3	5	-	-
06273-1315X30	foro calibrato con cava	315	30H7	53	33	56	8	33,3	5	-	-
06273-1400X30	foro calibrato con cava	400	30H7	65	38	63	8	33,3	5	-	-
06273-1400X34	foro calibrato con cava	400	34H7	65	38	63	10	37,3	5	-	-
06273-1500X34	foro calibrato con cava	500	34H7	78	45	72	10	37,3	5	-	-
06273-1500X40	foro calibrato con cava	500	40H7	78	45	72	12	43,3	5	-	-
06273-2080X10	foro calibrato	80	10H7	24	16	29	-	-	3	Ø16 x M6 x 50	-
06273-2080X12	foro calibrato	80	12H7	24	16	29	-	-	3	Ø16 x M6 x 50	-
06273-2100X10	foro calibrato	100	10H7	26	17	33	-	-	3	Ø16 x M6 x 50	-
06273-2100X12	foro calibrato	100	12H7	26	17	33	-	-	3	Ø16 x M6 x 50	-
06273-2125X12	foro calibrato	125	12H7	28	18	36	-	-	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-2125X14	foro calibrato	125	14H7	28	18	36	-	-	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-2140X14	foro calibrato	140	14H7	30	19	39	-	-	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-2140X16	foro calibrato	140	16H7	30	19	39	-	-	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-2160X14	foro calibrato	160	14H7	32	20	40	-	-	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-2160X16	foro calibrato	160	16H7	32	20	40	-	-	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-2180X16	foro calibrato	180	16H7	37	22	43	-	-	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-2180X18	foro calibrato	180	18H7	37	22	43	-	-	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-2200X18	foro calibrato	200	18H7	38	24	45	-	-	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-2200X22	foro calibrato	200	22H7	38	24	45	-	-	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-2250X22	foro calibrato	250	22H7	45	28	50	-	-	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-2250X26	foro calibrato	250	26H7	45	28	50	-	-	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-2315X26	foro calibrato	315	26H7	53	33	56	-	-	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-2315X30	foro calibrato	315	30H7	53	33	56	-	-	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-2400X30	foro calibrato	400	30H7	65	38	63	-	-	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-2400X34	foro calibrato	400	34H7	65	38	63	-	-	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-2500X34	foro calibrato	500	34H7	78	45	72	-	-	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-2500X40	foro calibrato	500	40H7	78	45	72	-	-	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-3080X10	foro calibrato con cava	80	10H7	24	16	29	3	11,4	3	Ø16 x M6 x 50	-

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3≈	L1	L3	B3	T	Numero razze	Impugnatura fissa DIN 39 forma E	Impugnatura girevole DIN 98 forma E
06273-3080X12	foro calibrato con cava	80	12H7	24	16	29	4	13,8	3	Ø16 x M6 x 50	-
06273-3100X10	foro calibrato con cava	100	10H7	26	17	33	3	11,4	3	Ø16 x M6 x 50	-
06273-3100X12	foro calibrato con cava	100	12H7	26	17	33	4	13,8	3	Ø16 x M6 x 50	-
06273-3125X12	foro calibrato con cava	125	12H7	28	18	36	4	13,8	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-3125X14	foro calibrato con cava	125	14H7	28	18	36	5	16,3	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-3140X14	foro calibrato con cava	140	14H7	30	19	39	5	16,3	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-3140X16	foro calibrato con cava	140	16H7	30	19	39	5	18,3	3	Ø20 x M8 x 64	-
06273-3160X14	foro calibrato con cava	160	14H7	32	20	40	5	16,3	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-3160X16	foro calibrato con cava	160	16H7	32	20	40	5	18,3	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-3180X16	foro calibrato con cava	180	16H7	37	22	43	5	18,3	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-3180X18	foro calibrato con cava	180	18H7	37	22	43	6	20,8	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-3200X18	foro calibrato con cava	200	18H7	38	24	45	6	20,8	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-3200X22	foro calibrato con cava	200	22H7	38	24	45	6	24,8	3	Ø25 x M10 x 80	-
06273-3250X22	foro calibrato con cava	250	22H7	45	28	50	6	24,8	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-3250X26	foro calibrato con cava	250	26H7	45	28	50	8	29,3	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-3315X26	foro calibrato con cava	315	26H7	53	33	56	8	29,3	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-3315X30	foro calibrato con cava	315	30H7	53	33	56	8	33,3	5	Ø32 x M12 x 100	-
06273-3400X30	foro calibrato con cava	400	30H7	65	38	63	8	33,3	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-3400X34	foro calibrato con cava	400	34H7	65	38	63	10	37,3	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-3500X34	foro calibrato con cava	500	34H7	78	45	72	10	37,3	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-3500X40	foro calibrato con cava	500	40H7	78	45	72	12	43,3	5	Ø36 x M16 x 112	-
06273-4080X10	foro calibrato	80	10H7	24	16	29	-	-	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-4080X12	foro calibrato	80	12H7	24	16	29	-	-	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-4100X10	foro calibrato	100	10H7	26	17	33	-	-	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-4100X12	foro calibrato	100	12H7	26	17	33	-	-	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-4125X12	foro calibrato	125	12H7	28	18	36	-	-	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-4125X14	foro calibrato	125	14H7	28	18	36	-	-	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-4140X14	foro calibrato	140	14H7	30	19	39	-	-	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-4140X16	foro calibrato	140	16H7	30	19	39	-	-	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-4160X14	foro calibrato	160	14H7	32	20	40	-	-	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-4160X16	foro calibrato	160	16H7	32	20	40	-	-	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-4180X16	foro calibrato	180	16H7	37	22	43	-	-	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-4180X18	foro calibrato	180	18H7	37	22	43	-	-	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-4200X18	foro calibrato	200	18H7	38	24	45	-	-	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-4200X22	foro calibrato	200	22H7	38	24	45	-	-	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-4250X22	foro calibrato	250	22H7	45	28	50	-	-	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-4250X26	foro calibrato	250	26H7	45	28	50	-	-	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X26	foro calibrato	315	26H7	53	33	56	-	-	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X30	foro calibrato	315	30H7	53	33	56	-	-	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-4400X30	foro calibrato	400	30H7	65	38	63	-	-	5	-	Ø36 x M16 x 117
06273-4400X34	foro calibrato	400	34H7	65	38	63	-	-	5	-	Ø36 x M16 x 117
06273-4500X34	foro calibrato	500	34H7	78	45	72	-	-	5	-	Ø36 x M16 x 117
06273-4500X40	foro calibrato	500	40H7	78	45	72	-	-	5	-	Ø36 x M16 x 117
06273-5080X10	foro calibrato con cava	80	10H7	24	16	29	3	11,4	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-5080X12	foro calibrato con cava	80	12H7	24	16	29	4	13,8	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-5100X10	foro calibrato con cava	100	10H7	26	17	33	3	11,4	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-5100X12	foro calibrato con cava	100	12H7	26	17	33	4	13,8	3	-	Ø16 x M6 x 54,5
06273-5125X12	foro calibrato con cava	125	12H7	28	18	36	4	13,8	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-5125X14	foro calibrato con cava	125	14H7	28	18	36	5	16,3	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-5140X14	foro calibrato con cava	140	14H7	30	19	39	5	16,3	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-5140X16	foro calibrato con cava	140	16H7	30	19	39	5	18,3	3	-	Ø20 x M8 x 67
06273-5160X14	foro calibrato con cava	160	14H7	32	20	40	5	16,3	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-5160X16	foro calibrato con cava	160	16H7	32	20	40	5	18,3	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-5180X16	foro calibrato con cava	180	16H7	37	22	43	5	18,3	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-5180X18	foro calibrato con cava	180	18H7	37	22	43	6	20,8	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-5200X18	foro calibrato con cava	200	18H7	38	24	45	6	20,8	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-5200X22	foro calibrato con cava	200	22H7	38	24	45	6	24,8	3	-	Ø25 x M10 x 83
06273-5250X22	foro calibrato con cava	250	22H7	45	28	50	6	24,8	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-5250X26	foro calibrato con cava	250	26H7	45	28	50	8	29,3	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-5315X26	foro calibrato con cava	315	26H7	53	33	56	8	29,3	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-5315X30	foro calibrato con cava	315	30H7	53	33	56	8	33,3	5	-	Ø32 x M12 x 105,5
06273-5400X30	foro calibrato con cava	400	30H7	65	38	63	8	33,3	5	-	Ø36 x M16 x 117
06273-5400X34	foro calibrato con cava	400	34H7	65	38	63	10	37,3	5	-	Ø36 x M16 x 117
06273-5500X34	foro calibrato con cava	500	34H7	78	45	72	10	37,3	5	-	Ø36 x M16 x 117

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3 _≈	L1	L3	B3	T	Numero razze	Impugnatura fissa DIN 39 forma E	Impugnatura girevole DIN 98 forma E
06273-5500X40	foro calibrato con cava	500	40H7	78	45	72	12	43,3	5	-	ø36 x M16 x 117