

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio sinterizzato.

Braccio tenditore in acciaio S235JR.

Corpo della molla in gomma naturale.

Vite in acciaio.

Versione:

Parti in acciaio verniciate.

Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.

Nota:

Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.


L'elemento di serraggio, insieme a un kit di pattini tendicatena, a un kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, forma un'unità di serraggio pronta per il montaggio, adatta al bloccaggio di trasmissioni a catena o a cinghia. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo.

Elemento di serraggio per il tensionamento di trasmissioni a catena e a cinghia molto lunghe. Il tratto a vuoto viene guidato alternativamente sui rulli tenditori o sulle ruote dentate fissate ai due bracci. In questo modo si compensa un allungamento tre volte maggiore rispetto a quello ottenuto con l'uso di tenditori convenzionali nel tratto a vuoto.

Range di temperatura:

Da -55 °C a +85 °C.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	P	S1	Coppia di serraggio della vite C1 Nm	F1 N	F2 N
22281-18-3	3	100	80	24,8	30	56	10,5	M10	120	78+1,5 -0,5	30	10	6	8,5	53	10	320	430
22281-18-4	4	130	100	34,5	50	73,7	12,5	M12	170	108+2 -0,5	40	14	8	9,8	69	25	820	1050

