

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio microfuso inox 1.4308.

Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.  
Per  $\varnothing$  superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

**Versione:**

Lucidatura elettrolitica.

**Nota:**

I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.


**Su richiesta:**

Maniglia a leva per il fissaggio.

**Accessori:**

- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	P	R	S
29006-11212	A	12,1	12,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
29006-11414	A	14,1	14,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
29006-11616	A	16,1	16,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
29006-11818	A	18,1	18,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
29006-12020	A	20,1	20,1	30,5	25	32	35	25	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
29006-13030	B	30,1	30,1	40	38,4	38	48	-	78	87	58	45,5	69	M8x30
29006-14040	B	40,17	40,17	60	50,4	50	63	-	112	124,9	87	52	102,5	M10x35