

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Mozzo in alluminio.

Giunto a stella in poliuretano.

Versione:

Mozzo non trattato.

Giunto a stella blu 80 Shore A.

Giunto a stella giallo 92 Shore A.

Giunto a stella rosso 98 Shore A.

Nota:

I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.

Range di temperatura:

Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.

Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.

Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.

Montaggio:

I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l'accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.


Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di perni filettati.

Su richiesta:

Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.

Cava per linguetta secondo DIN 6885.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	Colore componenti	Momento di inerzia (gm ²)	Resistenza alla torsione statica (Nm/rad)	Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad)	Rigidezza molla radiale (N/mm)	Disallineamento radiale massimo (mm)
23023-10-07800220404	7	blu	0,00018	8,6	26	114	0,15
23023-10-07800220405	7	blu	0,00018	8,6	26	114	0,15
23023-10-07800220406	7	blu	0,00018	8,6	26	114	0,15
23023-10-07800220505	7	blu	0,00018	8,6	26	114	0,15
23023-10-07800220506	7	blu	0,00018	8,6	26	114	0,15
23023-10-07800220606	7	blu	0,00018	8,6	26	114	0,15
23023-10-09800300606	9	blu	0,00105	17,2	52	125	0,2
23023-10-09800300608	9	blu	0,00105	17,2	52	125	0,2
23023-10-09800300609	9	blu	0,00105	17,2	52	125	0,2
23023-10-09800300808	9	blu	0,00105	17,2	52	125	0,2
23023-10-09800300809	9	blu	0,00105	17,2	52	125	0,2
23023-10-09800300909	9	blu	0,00105	17,2	52	125	0,2
23023-10-12800340606	12	blu	0,00309	84,3	252	274	0,2
23023-10-12800340608	12	blu	0,00309	84,3	252	274	0,2
23023-10-12800340610	12	blu	0,00309	84,3	252	274	0,2
23023-10-12800340808	12	blu	0,00309	84,3	252	274	0,2
23023-10-12800340810	12	blu	0,00309	84,3	252	274	0,2
23023-10-12800341010	12	blu	0,00309	84,3	252	274	0,2
23023-10-14800350606	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800350808	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800350810	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800350812	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800350814	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800351010	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800351012	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800351014	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800351212	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800351214	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-14800351414	14	blu	0,006	60,2	180	153	0,21
23023-10-19800661010	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661212	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661214	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661215	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661216	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661414	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661415	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661416	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661515	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661516	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15
23023-10-19800661616	19	blu	0,04	618	1065	582	0,15

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	Colore componenti	Momento di inerzia (gm ²)	Resistenza alla torsione statica (Nm/rad)	Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad)	Rigidezza molla radiale (N/mm)	Disallineamento radiale massimo (mm)
23023-10-24800781616	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800781818	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800781819	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800781820	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800781825	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800781919	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800781920	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800781925	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800782020	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800782025	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-24800782525	24	blu	0,171	860	1390	840	0,2
23023-10-28800902020	28	blu	0,368	1370	2350	990	0,2
23023-10-28800902424	28	blu	0,368	1370	2350	990	0,2
23023-10-28800902828	28	blu	0,368	1370	2350	990	0,2
23023-10-28800903232	28	blu	0,368	1370	2350	990	0,2
23023-10-05920150303	5	giallo	0,0000216	5,16	16	154	0,06
23023-10-05920150304	5	giallo	0,0000216	5,16	16	154	0,06
23023-10-05920150305	5	giallo	0,0000216	5,16	16	154	0,06
23023-10-05920150404	5	giallo	0,0000216	5,16	16	154	0,06
23023-10-05920150405	5	giallo	0,0000216	5,16	16	154	0,06
23023-10-05920150505	5	giallo	0,0000216	5,16	16	154	0,06
23023-10-07920220404	7	giallo	0,00018	14,3	43	219	0,1
23023-10-07920220405	7	giallo	0,00018	14,3	43	219	0,1
23023-10-07920220406	7	giallo	0,00018	14,3	43	219	0,1
23023-10-07920220505	7	giallo	0,00018	14,3	43	219	0,1
23023-10-07920220506	7	giallo	0,00018	14,3	43	219	0,1
23023-10-07920220606	7	giallo	0,00018	14,3	43	219	0,1
23023-10-09920300606	9	giallo	0,00105	31,5	95	292	0,15
23023-10-09920300608	9	giallo	0,00105	31,5	95	292	0,15
23023-10-09920300609	9	giallo	0,00105	31,5	95	292	0,15
23023-10-09920300808	9	giallo	0,00105	31,5	95	292	0,15
23023-10-09920300809	9	giallo	0,00105	31,5	95	292	0,15
23023-10-09920300909	9	giallo	0,00105	31,5	95	292	0,15
23023-10-12920340606	12	giallo	0,00309	160,4	482	470	0,14
23023-10-12920340608	12	giallo	0,00309	160,4	482	470	0,14
23023-10-12920340610	12	giallo	0,00309	160,4	482	470	0,14
23023-10-12920340808	12	giallo	0,00309	160,4	482	470	0,14
23023-10-12920340810	12	giallo	0,00309	160,4	482	470	0,14
23023-10-12920341010	12	giallo	0,00309	160,4	482	470	0,14
23023-10-14920350606	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920350808	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920350810	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920350812	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920350814	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920351010	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920351012	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920351014	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920351212	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920351214	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-14920351414	14	giallo	0,006	114,6	344	336	0,15
23023-10-19920661010	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661212	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661214	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661215	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661216	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661414	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661415	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661416	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661515	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661516	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-19920661616	19	giallo	0,04	1090	1815	1120	0,1
23023-10-24920781616	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920781818	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920781819	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	Colore componenti	Momento di inerzia (gm ²)	Resistenza alla torsione statica (Nm/rad)	Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad)	Rigidità molla radiale (N/mm)	Disallineamento radiale massimo (mm)
23023-10-24920781820	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920781825	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920781919	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920781920	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920781925	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920782020	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920782025	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-24920782525	24	giallo	0,171	2300	5130	1900	0,15
23023-10-28920902020	28	giallo	0,368	4080	6745	1780	0,15
23023-10-28920902424	28	giallo	0,368	4080	6745	1780	0,15
23023-10-28920902828	28	giallo	0,368	4080	6745	1780	0,15
23023-10-28920903232	28	giallo	0,368	4080	6745	1780	0,15
23023-10-38921142020	38	giallo	1,125	6525	12000	2350	0,17
23023-10-38921142828	38	giallo	1,125	6525	12000	2350	0,17
23023-10-38921143232	38	giallo	1,125	6525	12000	2350	0,17
23023-10-38921143838	38	giallo	1,125	6525	12000	2350	0,17
23023-10-42921262020	42	giallo	1,6103	10870	20500	4100	0,19
23023-10-42921263232	42	giallo	1,6103	10870	20500	4100	0,19
23023-10-42921263838	42	giallo	1,6103	10870	20500	4100	0,19
23023-10-42921264545	42	giallo	1,6103	10870	20500	4100	0,19
23023-10-48921402020	48	giallo	4,124	12968	22800	4500	0,23
23023-10-48921403838	48	giallo	4,124	12968	22800	4500	0,23
23023-10-48921404545	48	giallo	4,124	12968	22800	4500	0,23
23023-10-48921405050	48	giallo	4,124	12968	22800	4500	0,23
23023-10-07980220404	7	rosso	0,00018	22,9	69	421	0,1
23023-10-07980220405	7	rosso	0,00018	22,9	69	421	0,1
23023-10-07980220406	7	rosso	0,00018	22,9	69	421	0,1
23023-10-07980220505	7	rosso	0,00018	22,9	69	421	0,1
23023-10-07980220506	7	rosso	0,00018	22,9	69	421	0,1
23023-10-07980220606	7	rosso	0,00018	22,9	69	421	0,1
23023-10-09980300606	9	rosso	0,00105	51,6	155	518	0,1
23023-10-09980300608	9	rosso	0,00105	51,6	155	518	0,1
23023-10-09980300609	9	rosso	0,00105	51,6	155	518	0,1
23023-10-09980300808	9	rosso	0,00105	51,6	155	518	0,1
23023-10-09980300809	9	rosso	0,00105	51,6	155	518	0,1
23023-10-09980300909	9	rosso	0,00105	51,6	155	518	0,1
23023-10-12980340606	12	rosso	0,00309	240,7	718	846	0,08
23023-10-12980340608	12	rosso	0,00309	240,7	718	846	0,08
23023-10-12980340610	12	rosso	0,00309	240,7	718	846	0,08
23023-10-12980340808	12	rosso	0,00309	240,7	718	846	0,08
23023-10-12980340810	12	rosso	0,00309	240,7	718	846	0,08
23023-10-12980341010	12	rosso	0,00309	240,7	718	846	0,08
23023-10-14980350606	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980350808	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980350810	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980350812	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980350814	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980351010	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980351012	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980351014	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980351212	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980351214	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-14980351414	14	rosso	0,006	171,9	513	654	0,09
23023-10-19980661010	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661212	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661214	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661215	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661216	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661414	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661415	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661416	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661515	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661516	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06
23023-10-19980661616	19	rosso	0,04	1512	2540	2010	0,06

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	Colore componenti	Momento di inerzia (gm ²)	Resistenza alla torsione statica (Nm/rad)	Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad)	Rigidezza molla radiale (N/mm)	Disallineamento radiale massimo (mm)
23023-10-24980781616	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980781818	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980781819	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980781820	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980781825	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980781919	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980781920	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980781925	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980782020	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980782025	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-24980782525	24	rosso	0,171	3700	8130	2940	0,11
23023-10-28980902020	28	rosso	0,368	6410	9920	3200	0,11
23023-10-28980902424	28	rosso	0,368	6410	9920	3200	0,11
23023-10-28980902828	28	rosso	0,368	6410	9920	3200	0,11
23023-10-28980903232	28	rosso	0,368	6410	9920	3200	0,11
23023-10-38981142020	38	rosso	1,125	11800	21850	4400	0,12
23023-10-38981142828	38	rosso	1,125	11800	21850	4400	0,12
23023-10-38981143232	38	rosso	1,125	11800	21850	4400	0,12
23023-10-38981143838	38	rosso	1,125	11800	21850	4400	0,12
23023-10-42981262020	42	rosso	1,6103	21594	37692	5940	0,14
23023-10-42981263232	42	rosso	1,6103	21594	37692	5940	0,14
23023-10-42981263838	42	rosso	1,6103	21594	37692	5940	0,14
23023-10-42981264545	42	rosso	1,6103	21594	37692	5940	0,14
23023-10-48981402020	48	rosso	4,124	25759	49400	6820	0,16
23023-10-48981403838	48	rosso	4,124	25759	49400	6820	0,16
23023-10-48981404545	48	rosso	4,124	25759	49400	6820	0,16
23023-10-48981405050	48	rosso	4,124	25759	49400	6820	0,16

N. ordine	Disallineamento assiale massimo (mm)	offset angolare massimo (°)	Max. coppia Nm	Giunto a stella Durezza	Coppia nominale Nm
23023-10-07800220404	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23023-10-07800220405	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23023-10-07800220406	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23023-10-07800220505	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23023-10-07800220506	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23023-10-07800220606	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23023-10-09800300606	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23023-10-09800300608	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23023-10-09800300609	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23023-10-09800300808	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23023-10-09800300809	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23023-10-09800300909	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23023-10-12800340606	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23023-10-12800340608	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23023-10-12800340610	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23023-10-12800340808	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23023-10-12800340810	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23023-10-12800341010	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23023-10-14800350606	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800350808	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800350810	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800350812	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800350814	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800351010	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800351012	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800351014	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800351212	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800351214	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-14800351414	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23023-10-19800661010	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661212	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661214	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661215	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6

Sintesi articoli

N. ordine	Disallineamento assiale massimo (mm)	offset angolare massimo (°)	Max. coppia Nm	Giunto a stella Durezza	Coppia nominale Nm
23023-10-19800661216	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661414	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661415	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661416	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661515	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661516	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-19800661616	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23023-10-24800781616	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800781818	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800781819	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800781820	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800781825	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800781919	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800781920	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800781925	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800782020	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800782025	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-24800782525	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23023-10-28800902020	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23023-10-28800902424	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23023-10-28800902828	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23023-10-28800903232	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23023-10-05920150303	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23023-10-05920150304	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23023-10-05920150305	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23023-10-05920150404	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23023-10-05920150405	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23023-10-05920150505	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23023-10-07920220404	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23023-10-07920220405	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23023-10-07920220406	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23023-10-07920220505	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23023-10-07920220506	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23023-10-07920220606	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23023-10-09920300606	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23023-10-09920300608	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23023-10-09920300609	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23023-10-09920300808	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23023-10-09920300809	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23023-10-09920300909	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23023-10-12920340606	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23023-10-12920340608	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23023-10-12920340610	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23023-10-12920340808	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23023-10-12920340810	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23023-10-12920341010	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23023-10-14920350606	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920350808	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920350810	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920350812	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920350814	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920351010	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920351012	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920351014	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920351212	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920351214	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-14920351414	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23023-10-19920661010	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661212	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661214	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661215	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661216	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661414	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661415	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12

Sintesi articoli

N. ordine	Disallineamento assiale massimo (mm)	offset angolare massimo (°)	Max. coppia Nm	Giunto a stella Durezza	Coppia nominale Nm
23023-10-19920661416	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661515	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661516	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-19920661616	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23023-10-24920781616	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920781818	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920781819	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920781820	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920781825	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920781919	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920781920	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920781925	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920782020	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920782025	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-24920782525	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23023-10-28920902020	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23023-10-28920902424	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23023-10-28920902828	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23023-10-28920903232	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23023-10-38921142020	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23023-10-38921142828	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23023-10-38921143232	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23023-10-38921143838	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23023-10-42921262020	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23023-10-42921263232	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23023-10-42921263838	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23023-10-42921264545	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23023-10-48921402020	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23023-10-48921403838	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23023-10-48921404545	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23023-10-48921405050	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23023-10-07980220404	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23023-10-07980220405	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23023-10-07980220406	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23023-10-07980220505	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23023-10-07980220506	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23023-10-07980220606	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23023-10-09980300606	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23023-10-09980300608	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23023-10-09980300609	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23023-10-09980300808	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23023-10-09980300809	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23023-10-09980300909	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23023-10-12980340606	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23023-10-12980340608	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23023-10-12980340610	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23023-10-12980340808	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23023-10-12980340810	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23023-10-12980341010	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23023-10-14980350606	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980350808	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980350810	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980350812	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980350814	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980351010	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980351012	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980351014	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980351212	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980351214	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-14980351414	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23023-10-19980661010	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661212	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661214	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661215	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21

Sintesi articoli

N. ordine	Disallineamento assiale massimo (mm)	offset angolare massimo (°)	Max. coppia Nm	Giunto a stella Durezza	Coppia nominale Nm
23023-10-19980661216	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661414	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661415	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661416	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661515	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661516	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-19980661616	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23023-10-24980781616	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980781818	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980781819	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980781820	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980781825	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980781919	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980781920	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980781925	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980782020	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980782025	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-24980782525	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23023-10-28980902020	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23023-10-28980902424	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23023-10-28980902828	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23023-10-28980903232	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23023-10-38981142020	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23023-10-38981142828	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23023-10-38981143232	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23023-10-38981143838	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23023-10-42981262020	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23023-10-42981263232	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23023-10-42981263838	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23023-10-42981264545	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23023-10-48981402020	+2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
23023-10-48981403838	+2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
23023-10-48981404545	+2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
23023-10-48981405050	+2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525

N. ordine	max. numero di giri giri/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	Coppia di serraggio delle viti Nm
23023-10-07800220404	34000	2xM3	4	4	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07800220405	34000	2xM3	4	5	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07800220406	34000	2xM3	4	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07800220505	34000	2xM3	5	5	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07800220506	34000	2xM3	5	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07800220606	34000	2xM3	6	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-09800300606	24000	2xM3	6	6	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09800300608	24000	2xM3	6	8	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09800300609	24000	2xM3	6	9	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09800300808	24000	2xM3	8	8	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09800300809	24000	2xM3	8	9	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09800300909	24000	2xM3	9	9	8	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-12800340606	19500	1xM4	6	6	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12800340608	19500	1xM4	6	8	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12800340610	19500	1xM4	6	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12800340808	19500	1xM4	8	8	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12800340810	19500	1xM4	8	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12800341010	19500	1xM4	10	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-14800350606	16000	1xM4	6	6	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800350808	16000	1xM4	8	8	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800350810	16000	1xM4	8	10	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800350812	16000	1xM4	8	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800350814	16000	1xM4	8	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800351010	16000	1xM4	10	10	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800351012	16000	1xM4	10	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800351014	16000	1xM4	10	14	6	16	30	35	11	13	5	3

Sintesi articoli

N. ordine	max. numero di giri giri/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	Coppia di serraggio delle viti Nm
23023-10-14800351212	16000	1xM4	12	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800351214	16000	1xM4	12	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14800351414	16000	1xM4	14	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-19800661010	12000	1xM5	10	10	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661212	12000	1xM5	12	12	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661214	12000	1xM5	12	14	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661215	12000	1xM5	12	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661216	12000	1xM5	12	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661414	12000	1xM5	14	14	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661415	12000	1xM5	14	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661416	12000	1xM5	14	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661515	12000	1xM5	15	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661516	12000	1xM5	15	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19800661616	12000	1xM5	16	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-24800781616	8500	1xM5	16	16	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800781818	8500	1xM5	18	18	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800781819	8500	1xM5	18	19	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800781820	8500	1xM5	18	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800781825	8500	1xM5	18	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800781919	8500	1xM5	19	19	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800781920	8500	1xM5	19	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800781925	8500	1xM5	19	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800782020	8500	1xM5	20	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800782025	8500	1xM5	20	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24800782525	8500	1xM5	25	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-28800902020	7200	1xM6	20	20	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28800902424	7200	1xM6	24	24	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28800902828	7200	1xM6	28	28	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28800903232	7200	1xM6	32	32	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-05920150303	47500	1xM3	3	3	2	6	10	15	5	5	2,5	0,5
23023-10-05920150304	47500	1xM3	3	4	2	6	10	15	5	5	2,5	0,5
23023-10-05920150305	47500	1xM3	3	5	2	6	10	15	5	5	2,5	0,5
23023-10-05920150404	47500	1xM3	4	4	2	6	10	15	5	5	2,5	0,5
23023-10-05920150405	47500	1xM3	4	5	2	6	10	15	5	5	2,5	0,5
23023-10-05920150505	47500	1xM3	5	5	2	6	10	15	5	5	2,5	0,5
23023-10-07920220404	34000	2xM3	4	4	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07920220405	34000	2xM3	4	5	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07920220406	34000	2xM3	4	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07920220505	34000	2xM3	5	5	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07920220506	34000	2xM3	5	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07920220606	34000	2xM3	6	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-09920300606	24000	2xM3	6	6	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09920300608	24000	2xM3	6	8	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09920300609	24000	2xM3	6	9	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09920300808	24000	2xM3	8	8	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09920300809	24000	2xM3	8	9	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09920300909	24000	2xM3	9	9	8	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-12920340606	19500	1xM4	6	6	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12920340608	19500	1xM4	6	8	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12920340610	19500	1xM4	6	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12920340808	19500	1xM4	8	8	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12920340810	19500	1xM4	8	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12920341010	19500	1xM4	10	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-14920350606	16000	1xM4	6	6	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920350808	16000	1xM4	8	8	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920350810	16000	1xM4	8	10	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920350812	16000	1xM4	8	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920350814	16000	1xM4	8	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920351010	16000	1xM4	10	10	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920351012	16000	1xM4	10	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920351014	16000	1xM4	10	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920351212	16000	1xM4	12	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920351214	16000	1xM4	12	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14920351414	16000	1xM4	14	14	6	16	30	35	11	13	5	3

Sintesi articoli

N. ordine	max. numero di giri giri/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	Coppia di serraggio delle viti Nm
23023-10-19920661010	12000	1xM5	10	10	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661212	12000	1xM5	12	12	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661214	12000	1xM5	12	14	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661215	12000	1xM5	12	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661216	12000	1xM5	12	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661414	12000	1xM5	14	14	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661415	12000	1xM5	14	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661416	12000	1xM5	14	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661515	12000	1xM5	15	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661516	12000	1xM5	15	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19920661616	12000	1xM5	16	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-24920781616	8500	1xM5	16	16	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920781818	8500	1xM5	18	18	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920781819	8500	1xM5	18	19	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920781820	8500	1xM5	18	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920781825	8500	1xM5	18	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920781919	8500	1xM5	19	19	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920781920	8500	1xM5	19	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920781925	8500	1xM5	19	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920782020	8500	1xM5	20	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920782025	8500	1xM5	20	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24920782525	8500	1xM5	25	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-28920902020	7200	1xM6	20	20	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28920902424	7200	1xM6	24	24	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28920902828	7200	1xM6	28	28	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28920903232	7200	1xM6	32	32	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-38921142020	6000	1xM8	20	20	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-38921142828	6000	1xM8	28	28	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-38921143232	6000	1xM8	32	32	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-38921143838	6000	1xM8	38	38	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-42921262020	4800	1xM8	20	20	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-42921263232	4800	1xM8	32	32	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-42921263838	4800	1xM8	38	38	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-42921264545	4800	1xM8	45	45	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-48921402020	4300	1xM8	20	20	20	60	105	140	56	28	20	25
23023-10-48921403838	4300	1xM8	38	38	20	60	105	140	56	28	20	25
23023-10-48921404545	4300	1xM8	45	45	20	60	105	140	56	28	20	25
23023-10-48921405050	4300	1xM8	50	50	20	60	105	140	56	28	20	25
23023-10-07980220404	34000	2xM3	4	4	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07980220405	34000	2xM3	4	5	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07980220406	34000	2xM3	4	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07980220505	34000	2xM3	5	5	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07980220506	34000	2xM3	5	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-07980220606	34000	2xM3	6	6	4	7	14	22	7	8	3,5	1,3
23023-10-09980300606	24000	2xM3	6	6	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09980300608	24000	2xM3	6	8	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09980300609	24000	2xM3	6	9	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09980300808	24000	2xM3	8	8	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09980300809	24000	2xM3	8	9	6	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-09980300909	24000	2xM3	9	9	8	9	20	30	10	10	5	1,3
23023-10-12980340606	19500	1xM4	6	6	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12980340608	19500	1xM4	6	8	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12980340610	19500	1xM4	6	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12980340808	19500	1xM4	8	8	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12980340810	19500	1xM4	8	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-12980341010	19500	1xM4	10	10	6	12	25	34	11	12	5	3
23023-10-14980350606	16000	1xM4	6	6	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980350808	16000	1xM4	8	8	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980350810	16000	1xM4	8	10	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980350812	16000	1xM4	8	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980350814	16000	1xM4	8	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980351010	16000	1xM4	10	10	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980351012	16000	1xM4	10	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980351014	16000	1xM4	10	14	6	16	30	35	11	13	5	3

Sintesi articoli

N. ordine	max. numero di giri giri/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	Coppia di serraggio delle viti Nm
23023-10-14980351212	16000	1xM4	12	12	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980351214	16000	1xM4	12	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-14980351414	16000	1xM4	14	14	6	16	30	35	11	13	5	3
23023-10-19980661010	12000	1xM5	10	10	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661212	12000	1xM5	12	12	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661214	12000	1xM5	12	14	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661215	12000	1xM5	12	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661216	12000	1xM5	12	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661414	12000	1xM5	14	14	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661415	12000	1xM5	14	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661416	12000	1xM5	14	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661515	12000	1xM5	15	15	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661516	12000	1xM5	15	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-19980661616	12000	1xM5	16	16	10	24	40	66	25	16	10	6
23023-10-24980781616	8500	1xM5	16	16	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980781818	8500	1xM5	18	18	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980781819	8500	1xM5	18	19	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980781820	8500	1xM5	18	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980781825	8500	1xM5	18	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980781919	8500	1xM5	19	19	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980781920	8500	1xM5	19	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980781925	8500	1xM5	19	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980782020	8500	1xM5	20	20	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980782025	8500	1xM5	20	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-24980782525	8500	1xM5	25	25	16	28	55	78	30	18	10	6
23023-10-28980902020	7200	1xM6	20	20	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28980902424	7200	1xM6	24	24	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28980902828	7200	1xM6	28	28	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-28980903232	7200	1xM6	32	32	20	38	65	90	35	20	15	11
23023-10-38981142020	6000	1xM8	20	20	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-38981142828	6000	1xM8	28	28	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-38981143232	6000	1xM8	32	32	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-38981143838	6000	1xM8	38	38	20	45	80	114	45	24	15	25
23023-10-42981262020	4800	1xM8	20	20	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-42981263232	4800	1xM8	32	32	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-42981263838	4800	1xM8	38	38	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-42981264545	4800	1xM8	45	45	20	55	95	126	50	26	20	25
23023-10-48981402020	4300	1xM8	20	20	20	60	105	140	56	28	20	25
23023-10-48981403838	4300	1xM8	38	38	20	60	105	140	56	28	20	25
23023-10-48981404545	4300	1xM8	45	45	20	60	105	140	56	28	20	25
23023-10-48981405050	4300	1xM8	50	50	20	60	105	140	56	28	20	25