


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Perni in acciaio inox 1.4542.
Grilli a omega in acciaio inox 1.4571.
Pulsante in alluminio.

Versione:

Perni temprati.

Nota:

Gli anelli di sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo mobile.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere.
Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
– Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici.
– Perno ad alta resistenza, temprato e capace di sostenere carichi estremi.
– Certificazione TÜV.

I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.


Range di temperatura:

max. +250 °C.


Accessori:

Bussole portamaschi 07781.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Foro di alloggiamento H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
07780-12108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
07780-12108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
07780-12108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
07780-12108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
07780-12110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-12110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-12110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-12110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
07780-12112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
07780-12112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
07780-12112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
07780-12112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
07780-12516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
07780-12516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
07780-12516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1

Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Foro di alloggiamento H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
07780-13020X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
07780-13020X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5