

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:

Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.

Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).

Materiale:

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.

Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione:

versione sabbiata ed elettrolucidata.

Montaggio:

Forma A dal lato anteriore.

Forma B dal retro.

Vantaggi:

Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.


Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.

Resistente alla torsione e facile da usare

Fornitura:

La forma A contiene viti, dadi e rondelle.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	A	B	C	D	H	H1	L	S	T	Capacità di carico N
06916-15-110005	A	con foro passante	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	-	1000
06916-15-112006	A	con foro passante	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	-	1000
06916-15-114008	A	con foro passante	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	-	1000
06916-15-116008	A	con foro passante	160	28	15,5	M8	52	30	194	32	-	1000
06916-15-118010	A	con foro passante	180	31	16	M10	58	40	218	36	-	1000
06916-15-210005	B	con filettatura interna	100	17	9,5	M5	33	-	122	20	7,5	1000
06916-15-212006	B	con filettatura interna	120	21	11,4	M6	39	-	146	24	9	1000

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	A	B	C	D	H	H1	L	S	T	Capacità di carico N
06916-15-214008	B	con filettatura interna	140	24	14,2	M8	45	-	170	28	12	1000
06916-15-216008	B	con filettatura interna	160	28	15,5	M8	52	-	194	32	12	1000
06916-15-218010	B	con filettatura interna	180	31	16	M10	58	-	218	36	15	1000