

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola in ottone o acciaio inox 1.4305.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.


Versione:

Impugnatura grigio nerastro.

Acciaio passivato blu.

Acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale componenti	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
06652-004	K	ottone	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	6	-
06652-005	K	ottone	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	8	-
06652-006	K	ottone	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	8	-
06652-806	K	acciaio	40	16	M6	14,6	21	19	4	12	-
06652-808	K	acciaio	40	16	M8	14,6	21	19	4	12	-
06652-0004	K	acciaio inox	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	6	-
06652-0005	K	acciaio inox	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	8	-
06652-0006	K	acciaio inox	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	8	-
06652-0806	K	acciaio inox	40	16	M6	14,6	21	19	4	12	-
06652-0808	K	acciaio inox	40	16	M8	14,6	21	19	4	12	-
06652-004X8	L	acciaio	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	8
06652-005X10	L	acciaio	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	10
06652-005X15	L	acciaio	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	15
06652-005X20	L	acciaio	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	20
06652-006X10	L	acciaio	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	10
06652-006X15	L	acciaio	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	15
06652-006X20	L	acciaio	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	20
06652-006X25	L	acciaio	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	25
06652-006X30	L	acciaio	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	30
06652-008X20	L	acciaio	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	20
06652-008X25	L	acciaio	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	25
06652-008X30	L	acciaio	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	30
06652-008X40	L	acciaio	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	40

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale componenti	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
06652-806X10	L	acciaio	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	10
06652-806X15	L	acciaio	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	15
06652-806X20	L	acciaio	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	20
06652-806X25	L	acciaio	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	25
06652-806X30	L	acciaio	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	30
06652-808X15	L	acciaio	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	15
06652-808X20	L	acciaio	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	20
06652-808X25	L	acciaio	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	25
06652-808X30	L	acciaio	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	30
06652-808X40	L	acciaio	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	40
06652-0004X8	L	acciaio inox	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	8
06652-0005X10	L	acciaio inox	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	10
06652-0005X15	L	acciaio inox	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	15
06652-0005X20	L	acciaio inox	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	20
06652-0006X10	L	acciaio inox	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	10
06652-0006X15	L	acciaio inox	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	15
06652-0006X20	L	acciaio inox	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	20
06652-0006X25	L	acciaio inox	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	25
06652-0006X30	L	acciaio inox	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	30
06652-0008X20	L	acciaio inox	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	20
06652-0008X25	L	acciaio inox	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	25
06652-0008X30	L	acciaio inox	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	30
06652-0008X40	L	acciaio inox	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	40
06652-0806X10	L	acciaio inox	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	10
06652-0806X15	L	acciaio inox	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	15
06652-0806X20	L	acciaio inox	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	20
06652-0806X25	L	acciaio inox	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	25
06652-0806X30	L	acciaio inox	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	30
06652-0808X15	L	acciaio inox	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	15
06652-0808X20	L	acciaio inox	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	20
06652-0808X25	L	acciaio inox	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	25
06652-0808X30	L	acciaio inox	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	30
06652-0808X40	L	acciaio inox	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	40