



Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Rotelle in plastica PA6.

Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.

Vite e dado in acciaio.

Versione:

Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.

Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.

Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.

Nota:


Rulli tenditori per cinghie complete di cuscinetti a sfere, pronti per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, lubrificati in modo permanente e non richiedono quindi manutenzione.

Per il tensionamento di cinghie sul lato esterno (dorso della cinghia). Il rullo tenditore può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicinghia elastico. Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come puleggia.

Range di temperatura:

Da -40 °C a +100 °C.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	L	L1	L2	T max.	Larghezza cinghia max.	Coppia di serraggio della vite C1 Nm	max. numero di giri giri/min	Compatibile con elemento di serraggio di dimensione
22102-30035	30	M8	35	3	51	7	30	10	8000	1
22102-40045	40	M10	45	6	67	9	40	20	8000	2+3
22102-60060	60	M12	60	7,5	89	13	55	35	6000	4
22102-80090	80	M20	90	9	127	14	85	160	5000	5