


Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro 05592-12 e piastra di bloccaggio 05592-30

1. Utilizzo:



Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione „OFF“.

Far scorrere o posizionare la chiusura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio preassemblata.


Premere la testa rotante verso il basso e ruotarla in posizione „ON“.

Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.

2. Funzione:


L'albero si ritrae in posizione di sblocco per consentire di lavorare senza toccare la piastra di base.

Quando i componenti del tenditore e della piastra di serraggio sono uniti, la scanalatura si muove lungo le sfere della piastra di serraggio durante la rotazione. La molla viene premuta e blocca i componenti.




Accuratezza di ripetibilità:

Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).



Tolleranze di produzione:



Esempi di utilizzo:

