

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale, esecuzione:


Corpo in acciaio da bonifica temprato e brunito.

Perno di posizionamento in acciaio per utensili temprato.




Nota:

* Può essere posizionato entro queste misure di diametro.



Dimensioni del foro di alloggiamento



Disegni



Disegni



Nota:

quando si aziona la staffa girevole, trattenere in basso l'utensile con la mano, per evitare il sollevamento con l'unità di posizionamento.

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	Foro di alloggiamento	Forza elastica cono N
03170-15060	A	13	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	3,5	6	7,4	15	M4	16	Ø3,8 - Ø5,2*	6,4 - 19,3
03170-15070	A	13	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	4,5	7	7,4	15	M4	16	Ø4,8 - Ø6,2*	6,4 - 19,3
03170-20090	A	18	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	5,5	9	9,3	20	M4	21	Ø5,8 - Ø8,2*	5,5 - 20,5
03170-20110	A	18	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	7,5	11	9,3	20	M4	21	Ø7,8 - Ø10,2*	5,5 - 20,5

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	Foro di alloggiamento	Forza elastica cono N
03170-15061	B	15	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	3,5	6	5,4	15	M4	16	Ø3,8 - Ø5,2*	6,4 - 19,3
03170-15071	B	15	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	4,5	7	5,4	15	M4	16	Ø4,8 - Ø6,2*	6,4 - 19,3
03170-20091	B	20	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	5,5	9	7,3	20	M4	21	Ø5,8 - Ø8,2*	5,5 - 20,5
03170-20111	B	20	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	7,5	11	7,3	20	M4	21	Ø7,8 - Ø10,2*	5,5 - 20,5