

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento esterno e profilo a C in acciaio.

Alloggiamento interno in plastica.

Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.

Molle in acciaio inox.

Versione:

Alloggiamento esterno e profilo a C zincati e verniciati in nero.

Nota:

Tendicatena pronto per il montaggio, progettato per un funzionamento silenzioso e con ridotto livello di usura delle catene a rulli conformi alla norma ISO 606. Il robusto corpo in acciaio garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile.

Disponibile in due versioni di forza elastica e in due forme:

Versione con forza elastica leggera: 174 - 32 N.

Versione con forza elastica rinforzata: 396 - 60 N.

Forma A: corpo corto.

Forma B: alloggiamento lungo.

Per direzioni di marcia alternate, si consiglia l'uso del tendicatena con corpo lungo.

Questi sono disponibili esclusivamente con forza elastica rinforzata.

Facile controllo dell'usura grazie all'indicatore a tre colori

verde: ok

giallo: ancora ok

rosso: corsa della molla insufficiente. In questo caso, il tendicatena deve essere regolato. La sostituzione della catena è necessaria quando l'intervallo di tutte le possibilità di regolazione non consente più un'adeguata messa a punto.

Range di temperatura:

Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).

Montaggio:


Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena.

Il tendicatena misura 1 viene fornito in stato bloccato. Le molle dell'elemento di tensionamento vengono sbloccate dalle viti di bloccaggio solo dopo il montaggio. In particolare, la vite centrale tra le tre viti di bloccaggio deve essere allentata di circa quattro giri. Le altre due molle vengono sbloccate solo se necessario.

Accessori:

Staffa di fissaggio 22281-90.

Disegni



Sintesi articoli

Tendicatena misura 1 con profilo arcuato

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Versione 1	BDimensioni		N. ISO	Forza di serraggio 1 molla rilasciata (N)	Forza di serraggio 2 molle rilasciate (N)	Forza di serraggio 3 molle rilasciate (N)	Corsa di serraggio L2	Passo in pollici	Angolare di fissaggio compatibile
22281-58-10611	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	06 B-1	58-32	116-64	174-96	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-10811	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	08 B-1	58-32	116-64	174-96	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-11011	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	10 B-1	58-32	116-64	174-96	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-11211	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	12 B-1	58-32	116-64	174-96	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-11611	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	16 B-1	58-32	116-64	174-96	40	1X17mm	22281-90-10167
22281-58-12011	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	20 B-1	58-32	116-64	174-96	40	1 1/4X3/4	22281-90-10167

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Versione 1	BDimensioni		N. ISO	Forza di serraggio 1 molla rilasciata (N)	Forza di serraggio 2 molle rilasciate (N)	Forza di serraggio 3 molle rilasciate (N)	Corsa di serraggio L2	Passo in pollici	Angolare di fissaggio compatibile
22281-58-10621	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	06 B-2	58-32	116-64	174-96	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-10821	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	20	1	08 B-2	58-32	116-64	174-96	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-11021	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	25	1	10 B-2	58-32	116-64	174-96	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-11221	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	30	1	12 B-2	58-32	116-64	174-96	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-11621	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	45	1	16 B-2	58-32	116-64	174-96	40	1X17mm	22281-90-10167
22281-58-10631	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	25	1	06 B-3	58-32	116-64	174-96	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-10831	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	30	1	08 B-3	58-32	116-64	174-96	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-11031	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	40	1	10 B-3	58-32	116-64	174-96	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-11231	A	alloggiamento corto	forza elastica debole	45	1	12 B-3	58-32	116-64	174-96	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-10612	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	06 B-1	132-60	264-120	396-180	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-10812	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	08 B-1	132-60	264-120	396-180	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-11012	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	10 B-1	132-60	264-120	396-180	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-11212	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	12 B-1	132-60	264-120	396-180	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-11612	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	16 B-1	132-60	264-120	396-180	40	1X17mm	22281-90-10167
22281-58-12012	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	20 B-1	132-60	264-120	396-180	40	1 1/4X3/4	22281-90-10167
22281-58-10622	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	06 B-2	132-60	264-120	396-180	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-10822	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	20	1	08 B-2	132-60	264-120	396-180	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-11022	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	25	1	10 B-2	132-60	264-120	396-180	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-11222	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	30	1	12 B-2	132-60	264-120	396-180	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-11622	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	45	1	16 B-2	132-60	264-120	396-180	40	1X17mm	22281-90-10167
22281-58-10632	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	25	1	06 B-3	132-60	264-120	396-180	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-10832	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	30	1	08 B-3	132-60	264-120	396-180	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-11032	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	40	1	10 B-3	132-60	264-120	396-180	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-11232	A	alloggiamento corto	forza elastica aumentata	45	1	12 B-3	132-60	264-120	396-180	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-20612	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	06 B-1	132-60	264-120	396-180	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-20812	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	08 B-1	132-60	264-120	396-180	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-21012	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	10 B-1	132-60	264-120	396-180	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-21212	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	12 B-1	132-60	264-120	396-180	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-21612	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	16 B-1	132-60	264-120	396-180	40	1X17mm	22281-90-10167
22281-58-22012	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	20 B-1	132-60	264-120	396-180	40	1 1/4X3/4	22281-90-10167
22281-58-20622	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	06 B-2	132-60	264-120	396-180	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-20822	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	20	1	08 B-2	132-60	264-120	396-180	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-21022	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	25	1	10 B-2	132-60	264-120	396-180	40	5/8X3/8	22281-90-10167

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Versione 1	BDimensioni		N. ISO	Forza di serraggio 1 molla rilasciata (N)	Forza di serraggio 2 molle rilasciate (N)	Forza di serraggio 3 molle rilasciate (N)	Corsa di serraggio L2	Passo in pollici	Angolare di fissaggio compatibile
22281-58-21222	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	30	1	12 B-2	132-60	264-120	396-180	40	3/4X7/16	22281-90-10167
22281-58-21622	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	45	1	16 B-2	132-60	264-120	396-180	40	1X17mm	22281-90-10167
22281-58-20632	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	25	1	06 B-3	132-60	264-120	396-180	40	3/8X7/32	22281-90-10167
22281-58-20832	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	30	1	08 B-3	132-60	264-120	396-180	40	1/2X5/16	22281-90-10167
22281-58-21032	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	40	1	10 B-3	132-60	264-120	396-180	40	5/8X3/8	22281-90-10167
22281-58-21232	B	alloggiamento lungo	forza elastica aumentata	45	1	12 B-3	132-60	264-120	396-180	40	3/4X7/16	22281-90-10167