

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Volantino in alluminio.

Coprinozzo in termoplastica, nero.

Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.

Versione:

Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.

Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.

Con foro calibrato e foro trasversale.

Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.

Nota:

Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.

Montaggio:

La copertura del mozzo è fornita non assemblata.

I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.

Fornitura:

Volantino in alluminio.

Coprinozzo.

Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).

Accessori:


07375 Rondelle.

07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.


Nota disegno:

1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta di aggiustamento

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Forma	Tipo di stampo	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
06278-0801016	nero	A	foro calibrato con foro trasversale	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	-	-
06278-0801216	nero	A	foro calibrato con foro trasversale	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	-	-
06278-1001016	nero	A	foro calibrato con foro trasversale	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	-	-
06278-1001216	nero	A	foro calibrato con foro trasversale	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	-	-

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Forma	Tipo di stampo	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
06278-1251216	nero	A	foro calibrato con foro trasversale	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	-	-
06278-1251416	nero	A	foro calibrato con foro trasversale	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	-	-
06278-0801026	argento	A	foro calibrato con foro trasversale	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	-	-
06278-0801226	argento	A	foro calibrato con foro trasversale	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	-	-
06278-1001026	argento	A	foro calibrato con foro trasversale	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	-	-
06278-1001226	argento	A	foro calibrato con foro trasversale	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	-	-
06278-1251226	argento	A	foro calibrato con foro trasversale	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	-	-
06278-1251426	argento	A	foro calibrato con foro trasversale	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	-	-
06278-080101036	nero	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
06278-080121046	nero	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
06278-100101036	nero	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
06278-100121046	nero	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
06278-125121046	nero	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
06278-125141056	nero	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3
06278-080102036	argento	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
06278-080122046	argento	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
06278-100102036	argento	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
06278-100122046	argento	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
06278-125122046	argento	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
06278-125142056	argento	B	foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3
06278-08010103	nero	C	foro calibrato con cava	80	10	26	16	29	16,6	-	-	3	11,4
06278-08012104	nero	C	foro calibrato con cava	80	12	26	16	29	16,6	-	-	4	13,8
06278-10010103	nero	C	foro calibrato con cava	100	10	28	17	33	17,5	-	-	3	11,4
06278-10012104	nero	C	foro calibrato con cava	100	12	28	17	33	17,5	-	-	4	13,8
06278-12512104	nero	C	foro calibrato con cava	125	12	31	18	36	18,3	-	-	4	13,8
06278-12514105	nero	C	foro calibrato con cava	125	14	31	18	36	18,3	-	-	5	16,3
06278-08010203	argento	C	foro calibrato con cava	80	10	26	16	29	16,6	-	-	3	11,4
06278-08012204	argento	C	foro calibrato con cava	80	12	26	16	29	16,6	-	-	4	13,8
06278-10010203	argento	C	foro calibrato con cava	100	10	28	17	33	17,5	-	-	3	11,4
06278-10012204	argento	C	foro calibrato con cava	100	12	28	17	33	17,5	-	-	4	13,8
06278-12512204	argento	C	foro calibrato con cava	125	12	31	18	36	18,3	-	-	4	13,8
06278-12514205	argento	C	foro calibrato con cava	125	14	31	18	36	18,3	-	-	5	16,3
06278-080101	nero	E	con foro calibrato	80	10	26	16	29	16,6	-	-	-	-
06278-080121	nero	E	con foro calibrato	80	12	26	16	29	16,6	-	-	-	-
06278-100101	nero	E	con foro calibrato	100	10	28	17	33	17,5	-	-	-	-
06278-100121	nero	E	con foro calibrato	100	12	28	17	33	17,5	-	-	-	-
06278-125121	nero	E	con foro calibrato	125	12	31	18	36	18,3	-	-	-	-
06278-125141	nero	E	con foro calibrato	125	14	31	18	36	18,3	-	-	-	-
06278-080102	argento	E	con foro calibrato	80	10	26	16	29	16,6	-	-	-	-
06278-080122	argento	E	con foro calibrato	80	12	26	16	29	16,6	-	-	-	-
06278-100102	argento	E	con foro calibrato	100	10	28	17	33	17,5	-	-	-	-
06278-100122	argento	E	con foro calibrato	100	12	28	17	33	17,5	-	-	-	-
06278-125122	argento	E	con foro calibrato	125	12	31	18	36	18,3	-	-	-	-
06278-125142	argento	E	con foro calibrato	125	14	31	18	36	18,3	-	-	-	-