

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).

**Versione:**

colore nero.

**Nota:**

I passacavi sono ideali per l'inserimento e il passaggio sicuro dei cavi. È possibile introdurre cavi elettrici, linee, tubi flessibili, nonché tubazioni pneumatiche e idrauliche. Offrono una protezione completa dei cavi, poiché ogni cavo/linea viene guidato e fissato individualmente. Sigillano i pacchetti di tubi flessibili e impediscono contaminazioni all'interno.

Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.

Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.

**Range di temperatura:**

Da -45 °C a +95 °C

**Montaggio:**

Il passacavo viene montato in una protezione di giunzione 80855-16 o in un adattatore 80855-20. All'estremità libera è possibile montare una fascetta stringitubi 07850 per aumentare l'effetto di serraggio.

**Vantaggi:**

La piastra cieca può essere forata secondo necessità. A tal fine, la piastra deve essere posta nel congelatore per circa 8 ore. Dopodiché può essere forata con facilità. Per migliorare l'effetto di serraggio, il diametro del foro deve essere inferiore di 0,5 mm rispetto al diametro del cavo.


**Accessori:**

Tappo 80855-26.

Protezione di giunzione 80855-16.

Adattatore 80855-20.

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine      | Forma | Dimensione nominale | Max. numero di passaggi | Per cavi<br>Numero x $\varnothing$ cavo  |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 80855-25-07005 | E     | 70                  | 8                       | 1x12,5 / 2x13,5 / 1x15,5 / 2x17 / 2x19,5 |