

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:

L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.

I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.

Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:

lucidata o sabbiata.


Nota disegno:

Forma D: filettatura interna passante

Forma E: foro cieco filettato

Forma L: filettatura esterna

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Chiave in acciaio	Superficie corpo base	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T	L
06652-10-4280412	D	1.4308	lucidato	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280512	D	1.4308	lucidato	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280612	D	1.4308	lucidato	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280812	D	1.4308	lucidato	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280411	D	1.4308	sabbiata	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280511	D	1.4308	sabbiata	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280611	D	1.4308	sabbiata	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280811	D	1.4308	sabbiata	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280422	D	1.4404	lucidato	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280522	D	1.4404	lucidato	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280622	D	1.4404	lucidato	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280822	D	1.4404	lucidato	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280421	D	1.4404	sabbiata	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280521	D	1.4404	sabbiata	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280621	D	1.4404	sabbiata	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-4280821	D	1.4404	sabbiata	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280412	E	1.4308	lucidato	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Chiave in acciaio	Superficie corpo base	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T	L
06652-10-5280512	E	1.4308	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
06652-10-5280612	E	1.4308	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280812	E	1.4308	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280411	E	1.4308	sabbiata	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-
06652-10-5280511	E	1.4308	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
06652-10-5280611	E	1.4308	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280811	E	1.4308	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280422	E	1.4404	lucidato	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-
06652-10-5280522	E	1.4404	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
06652-10-5280622	E	1.4404	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280822	E	1.4404	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280421	E	1.4404	sabbiata	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-
06652-10-5280521	E	1.4404	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
06652-10-5280621	E	1.4404	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-5280821	E	1.4404	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
06652-10-6280412X8	L	1.4308	lucidato	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
06652-10-6280512X10	L	1.4308	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280512X15	L	1.4308	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280512X20	L	1.4308	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280612X10	L	1.4308	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280612X15	L	1.4308	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280612X20	L	1.4308	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280612X25	L	1.4308	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
06652-10-6280612X30	L	1.4308	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280812X20	L	1.4308	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280812X25	L	1.4308	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
06652-10-6280812X30	L	1.4308	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280812X40	L	1.4308	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40
06652-10-6280411X8	L	1.4308	sabbiata	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
06652-10-6280511X10	L	1.4308	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280511X15	L	1.4308	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280511X20	L	1.4308	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280611X10	L	1.4308	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280611X15	L	1.4308	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280611X20	L	1.4308	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280611X25	L	1.4308	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
06652-10-6280611X30	L	1.4308	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280811X20	L	1.4308	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280811X25	L	1.4308	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
06652-10-6280811X30	L	1.4308	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280811X40	L	1.4308	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40
06652-10-6280422X8	L	1.4404	lucidato	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
06652-10-6280522X10	L	1.4404	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280522X15	L	1.4404	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280522X20	L	1.4404	lucidato	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280622X10	L	1.4404	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280622X15	L	1.4404	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280622X20	L	1.4404	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280622X25	L	1.4404	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
06652-10-6280622X30	L	1.4404	lucidato	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280822X20	L	1.4404	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280822X25	L	1.4404	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
06652-10-6280822X30	L	1.4404	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280822X40	L	1.4404	lucidato	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40
06652-10-6280421X8	L	1.4404	sabbiata	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
06652-10-6280521X10	L	1.4404	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280521X15	L	1.4404	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280521X20	L	1.4404	sabbiata	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280621X10	L	1.4404	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
06652-10-6280621X15	L	1.4404	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
06652-10-6280621X20	L	1.4404	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280621X25	L	1.4404	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
06652-10-6280621X30	L	1.4404	sabbiata	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280821X20	L	1.4404	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
06652-10-6280821X25	L	1.4404	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Chiave in acciaio	Superficie corpo base	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T	L
06652-10-6280821X30	L	1.4404	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
06652-10-6280821X40	L	1.4404	sabbiata	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40