

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Colonne inclinate in acciaio da cementazione 1.7139.

Versione:

cementato.


Nota:

Le colonne inclinate in acciaio con collare conico sono la soluzione ideale per le operazioni di guida precisa nella costruzione di utensili e stampi. Queste colonne vengono utilizzate per posizionare in modo affidabile e preciso utensili, stampi o componenti.

Le colonne inclinate con collare conico consentono un allineamento preciso e costante di utensili e stampi. Il collare conico funge da elemento di guida di precisione che assicura un posizionamento sicuro e riduce al minimo gli spostamenti indesiderati durante il processo di lavorazione.

Le colonne inclinate con collare conico sono utilizzate in diverse applicazioni nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per mantenere allineati in modo preciso utensili, stampi o componenti, per la lavorazione, lo stampaggio a iniezione o altri processi produttivi.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	L	L1	L2	L3
21597-25-10100	10	12	100	13	2	4
21597-25-10120	10	12	120	13	2	4
21597-25-10040	10	12	40	13	2	4
21597-25-10050	10	12	50	13	2	4
21597-25-10060	10	12	60	13	2	4
21597-25-10070	10	12	70	13	2	4
21597-25-10080	10	12	80	13	2	4
21597-25-10090	10	12	90	13	2	4
21597-25-12060	12	15	60	17	3	5
21597-25-12070	12	15	70	17	3	5
21597-25-12080	12	15	80	17	3	5
21597-25-12090	12	15	90	17	3	5
21597-25-12100	12	15	100	17	3	5
21597-25-12110	12	15	110	17	3	5
21597-25-12120	12	15	120	17	3	5
21597-25-12140	12	15	140	17	3	5
21597-25-12160	12	15	160	17	3	5
21597-25-14060	14	17	60	17	3	5
21597-25-14070	14	17	70	17	3	5

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	L	L1	L2	L3
21597-25-14080	14	17	80	17	3	5
21597-25-14090	14	17	90	17	3	5
21597-25-14100	14	17	100	17	3	5
21597-25-14110	14	17	110	17	3	5
21597-25-14120	14	17	120	17	3	5
21597-25-14140	14	17	140	17	3	5
21597-25-14160	14	17	160	17	3	5
21597-25-16060	16	19	60	22	3	5
21597-25-16070	16	19	70	22	3	5
21597-25-16080	16	19	80	22	3	5
21597-25-16090	16	19	90	22	3	5
21597-25-16100	16	19	100	22	3	5
21597-25-16110	16	19	110	22	3	5
21597-25-16120	16	19	120	22	3	5
21597-25-16140	16	19	140	22	3	5
21597-25-16160	16	19	160	22	3	5
21597-25-16180	16	19	180	22	3	5
21597-25-16200	16	19	200	22	3	5
21597-25-18060	18	21	60	22	3	7
21597-25-18070	18	21	70	22	3	7
21597-25-18080	18	21	80	22	3	7
21597-25-18090	18	21	90	22	3	7
21597-25-18100	18	21	100	22	3	7
21597-25-18110	18	21	110	22	3	7
21597-25-18120	18	21	120	22	3	7
21597-25-18140	18	21	140	22	3	7
21597-25-18160	18	21	160	22	3	7
21597-25-18180	18	21	180	22	3	7
21597-25-18200	18	21	200	22	3	7
21597-25-18220	18	21	220	22	3	7
21597-25-18240	18	21	240	22	3	7
21597-25-20080	20	23	80	22	4	7
21597-25-20090	20	23	90	22	4	7
21597-25-20100	20	23	100	22	4	7
21597-25-20110	20	23	110	22	4	7
21597-25-20120	20	23	120	22	4	7
21597-25-20140	20	23	140	22	4	7
21597-25-20160	20	23	160	22	4	7
21597-25-20180	20	23	180	22	4	7
21597-25-20200	20	23	200	22	4	7
21597-25-20220	20	23	220	22	4	7
21597-25-20240	20	23	240	22	4	7
21597-25-22060	22	25	60	27	4	7
21597-25-22080	22	25	80	27	4	7
21597-25-22100	22	25	100	27	4	7
21597-25-22120	22	25	120	27	4	7
21597-25-22140	22	25	140	27	4	7
21597-25-22160	22	25	160	27	4	7
21597-25-22180	22	25	180	27	4	7
21597-25-22200	22	25	200	27	4	7
21597-25-22220	22	25	220	27	4	7
21597-25-22240	22	25	240	27	4	7
21597-25-24080	24	27	80	27	4	7
21597-25-24100	24	27	100	27	4	7
21597-25-24120	24	27	120	27	4	7
21597-25-24140	24	27	140	27	4	7
21597-25-24160	24	27	160	27	4	7
21597-25-24180	24	27	180	27	4	7
21597-25-24200	24	27	200	27	4	7
21597-25-24220	24	27	220	27	4	7
21597-25-24240	24	27	240	27	4	7
21597-25-24280	24	27	280	27	4	7
21597-25-30100	30	35	100	36	5	7
21597-25-30120	30	35	120	36	5	7
21597-25-30140	30	35	140	36	5	7

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	L	L1	L2	L3
21597-25-30160	30	35	160	36	5	7
21597-25-30180	30	35	180	36	5	7
21597-25-30200	30	35	200	36	5	7
21597-25-30220	30	35	220	36	5	7
21597-25-30240	30	35	240	36	5	7
21597-25-30280	30	35	280	36	5	7
21597-25-30320	30	35	320	36	5	7
21597-25-30360	30	35	360	36	5	7