


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Versione:

Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.


Nota:

La copertura del mozzo è fornita non assemblata.

I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.


Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).

Disegni



Disegni

DIN 6885-1



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
06262-108008	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-108010	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-108012	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-210010	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-210012	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-312512	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-312514	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-312516	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-416014	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
06262-416016	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
06262-10800802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
06262-10801003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
06262-10801204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
06262-21001003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
06262-21001204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
06262-31251204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
06262-31251405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
06262-31251605	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
06262-41601405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
06262-41601605	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
06262-1080086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-1080106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-1080126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-2100106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-2100126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-3125126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-3125146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-3125166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-4160146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-4160166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-108008026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
06262-108010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
06262-108012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
06262-210010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
06262-210012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
06262-312512046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
06262-312514056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
06262-312516056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
06262-416014056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
06262-416016056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3
06262-0108008	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-0108010	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-0108012	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-0210010	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-0210012	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-0312512	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-0312514	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-0312516	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-0416014	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
06262-0416016	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
06262-010800802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
06262-010801003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
06262-010801204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
06262-021001003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
06262-021001204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
06262-031251204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
06262-031251405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
06262-031251605	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
06262-041601405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
06262-041601605	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
06262-01080086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-01080106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-01080126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-02100106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-02100126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-03125126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-03125146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-03125166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-04160146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-04160166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-0108008026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
06262-0108010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
06262-0108012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
06262-0210010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
06262-0210012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
06262-0312512046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
06262-0312514056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
06262-0312516056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
06262-0416014056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
06262-0416016056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3